



LuxSpace Accent Fresh Food

RS742B LED27S/CH PSE-E MB WH

LuxSpace Accent Compact G3 - Champagne - Voedingsunit voor noodverlichting, extern - Middelbrede bundel - Helder glas - Insteekconnector en trekontlasting - White

Winkeliers worstelen steeds meer met almaar stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze de hoge lichtkwaliteit en flexibiliteit handhaven om de blik van de klant te vangen, evenals flexibiliteit voor integratie in de architectuur.

Levensmiddelenwinkels willen in het algemeen superieure lichtbronnen die hun counters met verse levensmiddelen op de meest vers mogelijke manier weergeven, zodat het voedsel er lekker uitziet terwijl delichtsfeer aantrekkelijk en gastvrij blijft. Als een warmere licht sfeer de voorkeur verdient, is Fresh Food Champagne de perfecte LED-oplossing voor het verlichten van fruit, groenten, kaas, brood en gebak. Fresh Food Rose is een perfecte warmlichtoplossing voor vleescounters doordat de roodheid van het vlees wordt benadrukt, maar ook doordat het verkleuren van vleeswaren wordt vertraagd. Als een warmere of meer natuurlijke licht sfeer de voorkeur heeft, wordt Fresh Food Authentic White aanbevolen voor fruit, groenten, kazen, brood en gebak. Fresh Food Meat realiseert de beste lichtinstellingen voor het beter presenteren van vlees in een koelere sfeer.

Product gegevens

Algemene informatie	
Bundelhoek lichtbron	120 °
Kleur lichtbron	Champagne
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA-units	1 unit

Driver/voedingsunit/transformator	PSE-E [Voedingsunit voor noodverlichting, extern]
Driver meegeleverd	Ja
Optiektype	Middelbrede bundel
Type lichtkap/lens	Helder glas
Lichtbundelspreiding armatuur	28°

LuxSpace Accent Fresh Food

Besturingsinterface	-
Aansluiting	Insteekconnector en trekontlasting
Kabel	-
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s
Brandbaarheidsmerkteken	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	CE-markering
ENEC-merkteken	ENEC-markering
Garantieperiode	5 jaar
Opmerkingen:	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Constante lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB (16A type B)	24
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Product Family Code	RS742B [LuxSpace Accent Compact G3]

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Initiële opgenomen vermogen CLO	- W W W
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO	- W W W
Aanloopstroom	14,5 A
Duur aanloopstroom	0,22 ms
Power Factor (min.)	0.9

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat met aluminiumcoating
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Lengte armatuur	179 mm
Breedte armatuur	134 mm

Hoogte armatuur	109 mm
Diameter armatuur	134 mm
Kleur	White
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	109 x 134 x 179 mm (4.3 x 5.3 x 7 in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Slagvastheidscode	IK02 [0,2 J standaard]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	2600 lm
Lichtstroomtolerantie	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	115,55555555555556 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	2500 K
Initiële kleurweergave-index	≥80
Initiële kleurkwaliteit	(0.46, 0.39) SDCM <3
Initieel ingangsvermogen	22.5 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L80

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	+10 °C tot +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja


Productgegevens

Volledige productcode	871869939937500
Productnaam voor bestelling	RS742B LED27S/CH PSE-E MB WH
EAN/UPC - Product	8718699399375
Bestelcode	39937500
Local Code	39937500
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	910500465316
Netto gewicht (per stuk)	0,600 kg





LuxSpace Accent Fresh Food

Maatschets




LuxSpace Accent RS730B-RS752B

Fotometrische gegevens



IFPC1_RS742B1xLED27SCHMB

IFCC1_RS742B1xLED27SCHMB



IFAS1_RS742B1xLED27SCHMB

LuxSpace Accent Fresh Food

