



LuxSpace Accent Fresh Food

RS742B LED27S/CH PSU-E MB WH

LuxSpace Accent Fresh Food, 22.5 W, 2600 lm, 2500 K, Orta genişlikte ışın, Beyaz

Perakendeciler yükselen enerji fiyatlarıyla gitgide daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda, müşterinin dikkatini çekmek için mimari bütünlükte esnekliğin yanı sıra, yüksek kaliteli aydınlatmayı da korumaları gerekiyor. Gıda perakendecileri genellikle, taze gıda reyonlarını mümkün olan en yüksek tazeliği yansıtacak biçimde aydınlatan, yiyeceklerin görüntüsünü çekici kılan ve ışık ambiyansının canlı ve kucaklayıcı olmasını sağlayan üstün ışık kaynakları isterler. Sıcak bir ışık ambiyansı tercih edildiğinde; meyve, sebze, peynir, ekmek ve unlu mamullerin aydınlatılması için Fresh Food Champagne mükemmel LED çözümdür. Fresh Food Rose ise et reyonları için mükemmel bir sıcak ışık çözümdür, etin kırmızılığını iyileştirirken, aynı zamanda dilimlenmiş etin renk değiştirmesini yavaşlatır. Daha parlak veya daha doğal bir ışık ambiyansı tercih edilirse; meyve, sebze, peynir, ekmek ve unlu mamuller için Fresh Food Authentic White önerilir. Fresh Food Meat, daha soğuk bir ambiyans içinde eti daha iyi göstermek için en iyi ışık ayarını oluşturur.

Ürün veri

Genel Bilgiler			
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır	Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite		
Tertibat dahildir	Evet		
Açıklamalar	*-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting		
		Ürün ailesi kodu	RS742B [LuxSpace Accent Compact G3]

LuxSpace Accent Fresh Food

Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değer merdiveni	Teknik özellikler
CE işareti	Evet
Garanti süresi	5 yıl
Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
ENEC işareti	ENEC işareti
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn.
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık Akısı	2.600 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	116 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	≥80
Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Işık kaynağı rengi	Şampanya
Optik sistem türü	Orta genişlikte ışın
Optik kapak tipi	Şeffaf cam
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	28°

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Başlangıç CLO güç tüketimi	- W
Ortalama CLO güç tüketimi	- W
Kalkış Akımı	14,5 A
Ani akım süresi	0,22 ms
Güç Tüketimi	22,5 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	İtmeli konektör ve çekerek çıkarma özelliği
Kablo	-
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	24

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 - +40 °C
-------------------------	--------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	DC uyumlu, harici güç kaynağı ünitesi
Kontrol arabirimi	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbon alüminyum kaplı
Optik sistem malzemesi	Polikarbon

Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Sabitlenme malzemesi	-
Muhafaza Rengi	Beyaz
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	179 mm
Genel genişlik	134 mm
Genel yükseklik	109 mm
Toplam çap	134 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	109 x 134 x 179 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Sürdürülebilirlik derecesi	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.46, 0.39) SDCM <3
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte	5 %
kontrol tertibatı arıza oranı	
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte	L80
lümen bakım	

Uygulama Koşulları

Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	Yok
Rastgele anahtara uygun	Evet

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	RS742B LED27S/CH PSU-E MB WH
Tam ürün adı	RS742B LED27S/CH PSU-E MB WH
Tam ürün kodu	871869939937500
Sipariş kodu	39937500
Malzeme No. (12NC)	910500465316
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718699399375
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718699399375

LuxSpace Accent Fresh Food

Boyutlu çizim

