



LuxSpace Accent Fresh Food

RS751B LED27S/CH PSE-E WB WH LIN

LuxSpace Accent Performance G3 - LED Module, system flux 2700 lm - Champagne - Voedingsunit voor noodverlichting, extern - Brede bundel - Helder glas - Insteekconnector en trekontlasting - White

Winkeliers worstelen steeds meer met almaar stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze de hoge lichtkwaliteit en flexibiliteit handhaven om de blik van de klant te vangen, evenals flexibiliteit voor integratie in de architectuur.

Levensmiddelenwinkels willen in het algemeen superieure lichtbronnen die hun counters met verse levensmiddelen op de meest vers mogelijke manier weergeven, zodat het voedsel er lekker uitziet terwijl de lichtsfeer aantrekkelijk en gastvrij blijft.

Als een warmere lichtsfeer de voorkeur verdient, is Fresh Food Champagne de perfecte LED-oplossing voor het verlichten van fruit, groenten, kaas, brood en gebak. Fresh Food Rose is een perfecte warmlichtoplossing voor vleescounters doordat de roodheid van het vlees wordt benadrukt, maar ook doordat het verkleuren van vleeswaren wordt vertraagd. Als een warmere of meer natuurlijke lichtsfeer de voorkeur heeft, wordt Fresh Food Authentic White aanbevolen voor fruit, groenten, kazen, brood en gebak. Fresh Food Meat realiseert de beste lichtinstellingen voor het beter presenteren van vlees in een koelere sfeer.

Product gegevens

Algemene informatie

Aantal lichtbronnen	1 [1 stuk]
Code lampenfamilie	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]

Bundelhoek lichtbron	120 °
Kleur lichtbron	Champagne
Lampvoet	- [-]
Lichtbron vervangbaar	Nee

LuxSpace Accent Fresh Food

Aantal VSA-units	1 unit
VSA	-
Driver/voedingsunit/transformator	PSE-E [Voedingsunit voor noodverlichting, extern]
Driver meegeleverd	Ja
Optiektype	Brede bundel
Type lichtkap/lens	Helder glas
Lichtbundelspreiding armatuur	36°
Besturingsinterface	-
Aansluiting	Insteekconnector en trekontlasting
Kabel	-
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s
Brandbaarheidsmerkteken	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	CE-markering
ENEC-merkteken	ENEC-markering
Garantieperiode	5 jaar
Opmerkingen:	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Constance lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB (16A type B)	32
Product Family Code	RS751B [LuxSpace Accent Performance G3]

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Initiële opgenomen vermogen CLO	- W
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO	- W
Aanloopstroom	14,5 A
Duur aanloopstroom	0,22 ms
Power Factor (min.)	0,9

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflector materiaal	Aluminium
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat

Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Hoogte armatuur	150 mm
Diameter armatuur	168 mm
Kleur	White
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	150 x NaN x NaN mm (5.9 x NaN x NaN in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Slagvastheidscode	IK02 [0,2 J standaard]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	2750 lm
Lichtstroomtolerantie	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	122,2222222222223 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	2500 K
Initiële kleurweergave-index	≥90
Initiële kleurkwaliteit	(0.457, 0.385)
Initieel ingangsvermogen	22.5 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)


Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L80

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	+10 °C tot +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja


Productgegevens

Volledige productcode	871869939938200
Productnaam voor bestelling	RS751B LED27S/CH PSE-E WB WH LIN
EAN/UPC - Product	8718699399382
Bestelcode	39938200
Local Code	39938200
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	910500465317
Netto gewicht (per stuk)	1,377 kg



LuxSpace Accent Fresh Food

Maatschets



LuxSpace Accent RS730B-RS752B

