



Greenspace Accent projector

ST320T LED49S/827 PSD-VLC MB WH

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR, LED module, system flux 4900 lm, 827 bianco caldo, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, Fascio medio, Bianco

Grazie alla famiglia di prodotti GreenSpace Accent, adesso commercianti e gestori di edifici possono effettuare il passaggio dalle sorgenti CDM a quelle LED e beneficiare dei vantaggi offerti da Philips PerfectAccent in termini di qualità della luce e significativi risparmi energetici, il tutto a fronte di un investimento iniziale ragionevole. L'adattatore 3C regolare e i pacchetti lumen specifici del proiettore GreenSpace Accent rendono l'installazione retrofit rapida e semplice. Per i rivenditori che operano nel campo della moda e dei generi alimentari, il proiettore GreenSpace Accent è disponibile con speciali soluzioni luminose e LED per mostrare al meglio i capi d'abbigliamento e i prodotti alimentari freschi. Consulta le pagine del nostro catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari per ulteriori informazioni su CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat e Fresh Food Champagne.

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Codice famiglia lampada	LED49S [LED module, system flux 4900 lm]	Marchio CE	SI
Sorgente luminosa sostituibile	No	Periodo di garanzia	5 anni
Numero di riduttori	1 unità	Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Driver incluso	SI	Marchio ENEC	Marchio ENEC
Codice famiglia prodotto	ST320T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR]	Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 5 s
Lighting Technology	LED	Conformità a RoHS EU	SI

Greenspace Accent projector

Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	4.750 lm
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	118,75 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	≥80
Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	120 °
Colore sorgente luminosa	827 bianco caldo
Tipo di ottica	Fascio medio
Tipo copertura ottica	Coppa/copertura PMMA
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	24°
Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	Not applicable

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	220-240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Corrente di spunto	24,9 A
Tempo di spunto	0,186 ms
Consumo energetico	40 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	-
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	20

Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da +10 a +40° C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione con interfaccia DALI
Controlli e interfacce	DALI
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del riflettore	Polycarbonato rivestito in alluminio
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Lente in polycarbonato metacrilato
Materiale fissaggio	Poliammide
Colore alloggiamento	Bianco

Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza complessiva	182 mm
Larghezza complessiva	114 mm
Altezza complessiva	193 mm
Diametro complessivo	114 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	193 x 114 x 182 mm

Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II

Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.45, 0.41) SDCM<3
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto driver a 5000 h	1%
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5%
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L80

Condizioni di applicazione	
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Adatto per la commutazione casuale	Sì

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	ST320T LED49S/827 PSD-VLC MB WH
Nome completo prodotto	ST320T LED49S/827 PSD-VLC MB WH
Full EOC	871869940336200
Codice d'ordine	40336200
Codice materiale (12NC)	910500465413
Codice locale	40336200
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699403362
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718699403362

Greenspace Accent projector

Disegno tecnico

