



GreenSpace Accent Projector mini

ST315T LED27S/830 PSU FR24 WH

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR MINI,
Strömförsörjningsenhet (på/av), Medelstrålande ljusfördelning,
Vit

GreenSpace Accent Projector mini är den minsta spotlighten i GreenSpace Accent-serien. Med en diameter på endast 80 mm och integrerat driftdon erbjuder den en ren och kompakt design som diskret kan integreras i butiksmiljön. Den höga prestandan och Philips Food LED-ljusinställningarna gör spotlighten perfekt för användning i livsmedelsbutiker och andra små butiker. Urvalet av spridningsvinklar och Philips Fashion LED-ljusinställningar skapar å andra sidan en hög ljus kvalitet för att framhäva kläder och mode, vilket gör denna spotlight lämplig för användning i många olika butiker.

Varning och Säkerhet

- Vid justeringar och/eller underhåll måste produkten vara avstängd och den måste svalna före eventuella åtgärder
- Produkten måste installeras utom räckhåll. Produkten får bara vidröras med en isolerande handske
- Armaturen ska installeras och tas bort i enlighet med instruktionerna i monteringsanvisningen

Produktdata

Allmän information			
Lampfamiljskod	-	Lighting Technology	LED
Utbytbar ljuskälla	Nej	Värde trappa	Prestanda
Antal driftdonsenheter	1 enhet	CE-märkning	Ja
Driftdon ingår	Ja	Garantitid	5 år
Produktfamiljskod	ST315T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR MINI]	Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
		ENEC-märkning	ENEC-märkning
		Glödträdtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s

GreenSpace Accent Projector mini

EU RoHS-kompatibel	Ja
--------------------	----

Ljusteknik

Ljusflöde	2 700 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	112 lm/W
Färgåtergivningningsindex	≥80
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	-
Optiktyp	Medelstrålande ljusfördelning
Typ av optisk kåpa	Kupa/kåpa av polymetylmetakrylat
Armaturens ljusstrålefördelning	-
Enhetlig bländmärkning	Not applicable

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	- W W
Average CLO power consumption	- W W
Ingående ström	6,1 A
Ingåendetid	0,31 ms
Effektförbrukning	24 W
Effektfaktor (fraktion)	0.13
Anslutning	-
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	34

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-

Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	181 mm
Total bredd	80 mm
Total höjd	250 mm
Total diameter	80 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	250 x 80 x 181 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM<3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	10 %
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt

Produktdata

Beställningsproduktnamn	ST315T LED27S/830 PSU FR24 WH
Fullständigt produktnamn	ST315T LED27S/830 PSU FR24 WH
Full EOC	871869941345300
Beställningsnummer	41345300
Materialnummer (12NC)	910500465628
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699413453
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8718699413453

GreenSpace Accent Projector mini

Måttskiss

