



# GreenSpace Accent Projector mini

## ST315T LED27S/PW930 PSU FR36 BK

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR MINI, PremiumWhite med CRI  $\geq 90$  och färgtemperatur 3 000 K, Strömförsörjningsenhet (på/av), Medelstrålande ljusfördelning, Svart

GreenSpace Accent Projector mini är den minsta spotlighten i GreenSpace Accent-serien. Med en diameter på endast 80 mm och integrerat driftdon erbjuder den en ren och kompakt design som diskret kan integreras i butiksmiljön. Den höga prestandan och Philips Food LED-ljusställningarna gör spotlighten perfekt för användning i livsmedelsbutiker och andra små butiker. Urvalet av spridningsvinklar och Philips Fashion LED-ljusställningar skapar å andra sidan en hög ljus kvalitet för att framhäva kläder och mode, vilket gör denna spotlight lämplig för användning i många olika butiker.

### Varning och Säkerhet

- Vid justeringar och/eller underhåll måste produkten vara avstängd och den måste svalna före eventuella åtgärder
- Produkten måste installeras utom räckhåll. Produkten får bara vidröras med en isolerande handske
- Armaturen ska installeras och tas bort i enlighet med instruktionerna i monteringsanvisningen

### Produktdata

| Allmän information     |                                           | Lighting Technology             |                                     |
|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Lampfamiljskod         | -                                         | Värdetrappa                     | Prestanda                           |
| Utbytbar ljuskälla     | Nej                                       | CE-märkning                     | Ja                                  |
| Antal driftdonsenheter | 1 enhet                                   | Garantitid                      | 5 år                                |
| Driftdon ingår         | Ja                                        | Säkerhetsmärkning, antändlighet | -                                   |
| Produktfamiljskod      | ST315T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR MINI] | ENEC-märkning                   | ENEC-märkning                       |
|                        |                                           | Glödtrådstest                   | Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s |

GreenSpace Accent Projector mini

|                    |    |
|--------------------|----|
| EU RoHS-kompatibel | Ja |
|--------------------|----|

Ljusteknik

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ljusflöde                       | 2 900 lm                                             |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 3000 K                                               |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)    | 111 lm/W                                             |
| Färgåtergivningsindex           | ≥90                                                  |
| Ljuskällans spridningsvinkel    | 120 °                                                |
| Ljuskällans färg                | PremiumWhite med CRI ≥ 90 och färgtemperatur 3 000 K |
| Optiktyp                        | Medelstrålande ljusfördelning                        |
| Typ av optisk kåpa              | Kupa/kåpa av polymetylmetakrylat                     |
| Armaturens ljusstrålefördelning | 24°                                                  |
| Enhetlig bländmärkning          | Not applicable                                       |

Drift och elektricitet

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Ingångsspänning                                           | 220–240 V   |
| Line Frequency                                            | 50 to 60 Hz |
| Initial CLO-energiförbrukning                             | - W W       |
| Average CLO power consumption                             | - W         |
| Ingående ström                                            | 10,2 A      |
| Ingåendetid                                               | 250 ms      |
| Effektförbrukning                                         | 28 W        |
| Effektfaktor (fraktion)                                   | 0.25        |
| Anslutning                                                | 3C Skena    |
| Kabel                                                     | -           |
| Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ 34 B) (max) |             |

Temperatur

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Omgivningstemperatur | +10 till +35 °C |
|----------------------|-----------------|

Styrenheter och dimring

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Dimbar                            | Nej                            |
| Driftdon/strömenhet/transformator | Strömförsörjningsenhet (på/av) |
| Styrgränssnitt                    | -                              |
| Konstant ljusflöde                | Nej                            |

Mekanik och armaturhus

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Armaturhusets material         | Aluminium                             |
| Material i reflektor           | Belagd med polykarbonat och aluminium |
| Material i optiken – LOV       | Polykarbonat                          |
| Optisk kupa/linsmaterial – LOV | Polymetylmetakrylat                   |

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Fixation material                           | -                 |
| Armaturhusets färg                          | Svart             |
| Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV | Klar              |
| Total längd                                 | 181 mm            |
| Total bredd                                 | 80 mm             |
| Total höjd                                  | 250 mm            |
| Total diameter                              | 80 mm             |
| Mått (höjd × bredd × djup)                  | 250 x 80 x 181 mm |

Användning och godkännande

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Kod för kapslingsklass          | IP20 [Petsyddad]      |
| Skyddskod för mekanisk påverkan | IK02 [0,2 J standard] |
| Sustainability rating           | -                     |
| Skyddsklass IEC                 | Säkerhetsklass I      |

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Tolerans för ljusflöde     | +/-10%                 |
| Initial kromaticitet       | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| Energiförbrukningstolerans | +/-10%                 |

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Driftdonsbortfall vid 5 000 tim                               | 10 % |
| Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim | 5 %  |
| Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)      | L80  |

Användningsförhållanden

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Prestanda omgivningstemperatur Tq | 25 °C          |
| Lämplig för slumpmässig brytning  | Ej tillämpligt |

Produktdata

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Beställningsproduktnamn                   | ST315T LED27S/PW930 PSU FR36 BK |
| Fullständigt produktnamn                  | ST315T LED27S/PW930 PSU FR36 BK |
| Full EOC                                  | 871869940916600                 |
| Beställningsnummer                        | 40916600                        |
| Materialnummer (12NC)                     | 910500465639                    |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1                               |
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8718699409166                   |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 1                               |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8718699409166                   |

## GreenSpace Accent Projector mini

### Måttskiss

