



# StyliD Evo

## ST780Z BD

### StyliD Evo Performance Accessory

Con StyliD Evo, i venditori al dettaglio possono sfruttare l'eccellente qualità della luce e l'ottima efficienza energetica dell'ottica PerfectAccent in una serie di proiettori flessibili e a prova di futuro. I proiettori StyliD Evo sono facili da riconfigurare con aggiornamenti facili e veloci dell'ottica che non richiedono utensili. I proiettori StyliD Evo supportano i frequenti cambiamenti nei layout dei negozi, poiché possono essere facilmente riposizionati sui binari o sulla struttura Maxos fusion. Ideale per una vasta gamma di applicazioni di illuminazione, da bassi livelli di luminosità in formati convenienti a installazioni a soffitto alto dove è richiesta un'emissione luminosa molto elevata, StyliD offre continuità nell'ambito del concetto di vendita al dettaglio. StyliD Evo può essere montato su un binario 3C o DALI (ST770T, ST780T), su Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) oppure a soffitto con una versione a semi-incasso (ST770B). Tutti i proiettori StyliD Evo con riflettori PerfectAccent sono certificati come prodotti di illuminazione circolare e offrono molteplici opzioni di integrazione e regolazione del flusso, cablati e wireless. Per una maggiore durata di conservazione e una migliore presentazione visiva del cibo, nonché per ridurre gli sprechi alimentari e aumentare le vendite, sono disponibili soluzioni Fresh food. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.

### Warnings and safety

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale
- Pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto).
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

# StyliD Evo

## Dati del prodotto

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Informazioni generali                        |                                              |
| Colore accessori                             | -                                            |
| Codice famiglia prodotto                     | ST780Z [StyliD Evo Performance<br>Accessory] |
| Tier                                         | Specifiche tecniche                          |
| Meccanica e corpo                            |                                              |
| Materiale ottico                             | Policarbonato                                |
| Altezza complessiva                          | 20 mm                                        |
| Diametro complessivo                         | 130 mm                                       |
| Materiale                                    | -                                            |
| Approvazione e applicazione                  |                                              |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici | IK02 [0,2 J standard]                        |

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Dati del prodotto                           |                 |
| Nome prodotto ordine                        | ST780Z BD       |
| Nome completo prodotto                      | ST780Z BD       |
| Full EOC                                    | 871869996057500 |
| Descrizione codice locale                   | 96057500        |
| Codice d'ordine                             | 96057500        |
| Codice materiale (12NC)                     | 910500465861    |
| Codice locale                               | 96057500        |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1               |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718699960575   |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1               |
| EAN/UPC - Case                              | 8718699960575   |

