



Selenium

SGP340 CPO-TW45W K EB II OR PC 48/60

SELENIUM - MASTER CosmoWhite CPO-TW - 45 W - Lamp(s)
included - Electronic - Класс безопасности II - Open CT-POT -
Polycarbonate bowl/cover - Universal for diameter 48-60 mm

Selenium SGP340 – эффективный и эргономичный дорожный светильник. Его простая округлая форма уменьшает его заметность днем, что позволяет ему удачно вписываться в любое окружение. В Selenium встроен знаменитый отражатель T-POT для обеспечения превосходных оптических характеристик. Можно достичь значительной экономии электроэнергии благодаря наличию регулировки с помощью диммера или автономной системы Chronosense (без дополнительного кабеля). Selenium может устанавливаться на верх мачты или крепиться сбоку, для наилучшей установки на выбор предлагаются три угла наклона (0°, 5°, 15°).

Данные о продукции

Общая информация			
Количество источников света	1 [1 pc]	Маркировка CE	CE mark
Код лампового семейства	CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW]	Метка ENEC	-
Мощность лампы	45 W	Optic type outdoor	Open CT-POT
Цоколь	PGZ12 [PGZ12]	Цвет RAL	Light gray (7035)
Kombipack	Lamp(s) included	Фотоэлемент	No [-]
ПРА	EB [Electronic]	Ножевой фиксатор	-
Тип оптического плафона / линзы	PC [Polycarbonate bowl/cover]	Код семейства	SGP340 [SELENIUM]
Встроенное управление	No [-]	Технические характеристики освещения	
Регулировка света	-	Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	5°
Защита электрической цепи	-	Стандартный угол наклона при настенном монтаже	0°
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II		
Покрытие	-		

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V
Зажигатель	No [-]


Механические компоненты и корпус	
Монтажное устройство	48/60 [Universal for diameter 48-60 mm]
Общая высота	268 mm
Цвет	Gray
Размеры (высота x ширина x глубина)	268 x NaN x NaN mm (10.6 x NaN x NaN in)

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]

Данные об изделии	
Полный код продукта	872790062615500
Название продукта для заказа	SGP340 CPO-TW45W K EB II OR PC 48/60
EAN/UPC — продукт	8727900626155
Код заказа	910500967012
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910500967012
Вес нетто (шт.)	7,750 kg



Чертеж размеров



Selenium SGP340

