




# SmartForm TBS460

## TBS460 3x14W/830 HFR SQR D8 LXM W AIR IP

SmartForm recessed modular, 3, 14 W, 830 meleg fehér, HF Regulator, Félmagasfényű optika, 3D mikrolamellák, Luxsense mikrooptikához, Gyorscsatlakozó, 3 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis

A Philips egyszerűségere való törekvését tükrözi a süllyesztett SmartForm, ez a félmoduláris, igen változatos lámpatestekből álló termékcsalád. Ezek a SmartForm lámpatestek MASTER TL5 lámpákkal, négyzet és téglalap alakú változatokban érhetők el, és számos moduláris mennyezetbe (600 mm-es modulrács), valamint gipszkarton mennyezetbe beilleszthetők. Az energiatakarékos TL5 lámpák és az elektronikus előtét használatán túl a süllyesztett SmartForm termékcsalád felszerelhető jelenlétérzékelést (ActiLume) és nappali fény szabályozást (ActiLume/ Luxsense) lehetővé tevő világításszabályozókkal, így tovább csökkentik a fenntartási költségeket. Ennek köszönhetően a Green Product termékcsalád az energiafogyasztást is csökkenti (nagyon alacsony  $W/m^2$  érték) – vagyis alacsonyabb CO<sub>2</sub>-kibocsátást eredményez. A SmartForm süllyesztett TBS460 „fény sugar” lámpatestek különleges mikrooptika köré épülnek, beépítési magasságuk mindössze 45 mm, így ideálisak olyan alkalmazások esetén, ahol nagyon kevés hely van az álmennyezet fölött, pl. átépítések esetén, ahol korlátozott a beltér magassága.

### Termék adatok

| Általános információ |                                     | Gyűlékonysági jelzés |                                              |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| Lámpacsalád kódja    | TL5 [TL5]                           | ENEC jel             | Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez |
| Működtető szerelvény | HFR [HF Regulator]                  | lzzóhuzalos teszt    | ENEC-jel                                     |
| Termékcsalád kódja   | TBS460 [SmartForm recessed modular] |                      | Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s          |
| Beépített vezérlés   | Luxsense mikrooptikához             | Technikai adatok     |                                              |
| CE jelölés           | Igen                                | Fényforrások száma   | 3                                            |

## SmartForm TBS460

|                                             |                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| A fényforrás színe                          | 830 meleg fehér                                       |
| Optikai típus                               | Félmagasfényű optika, 3D mikrolamellák                |
| Optikai búra típusa                         | -                                                     |
| <b>Működtetés és elektronika</b>            |                                                       |
| Bemeneti feszültség                         | 220–240 V                                             |
| Teljesítményfelvétel                        | 14 W                                                  |
| Csatlakoztatás                              | Gyorscsatlakozó, 3 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis |
| Kábel                                       | -                                                     |
| <b>Mechanika és tokozás</b>                 |                                                       |
| Ház színe                                   | Fehér                                                 |
| <b>Tanúsítvány és alkalmazási területek</b> |                                                       |
| Por és víz elleni védelem kódja             | IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]                  |
| Mech. behatások elleni védelem kódja        | IK07 [2 J-ig megerősített]                            |

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| IEC védelmi osztály                 | I. biztonsági osztály                    |
| <b>Alkalmazási feltételek</b>       |                                          |
| Véletlenszerű váltásra alkalmas     | Nem alkalmazható                         |
| <b>Termékadatok</b>                 |                                          |
| A termék megrendelési neve          | TBS460 3x14W/830 HFR SQR D8 LXM W AIR IP |
| Teljes terméknev                    | TBS460 3x14W/830 HFR SQR D8 LXM W AIR IP |
| Full EOC                            | 871150000463500                          |
| Rendelési kód                       | 00463500                                 |
| Cikkszám (12NC)                     | 910501793903                             |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1                                        |
| EAN/UPC – termék/csomagolás         | 8711500004635                            |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 1                                        |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás          | 8711500004635                            |

### Méretezett rajza

