




SmartForm TBS462

TBS462 3x14W/840 HFP SQR D8 W IP

SmartForm recessed modular, 3, 14 W, 840 semleges fehér, HF-Performer, Félmagasfényű optika, 3D mikrolamellák, Gyorscsatlakozó, 3 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis

A Philips egyszerűségekre való törekvését tükrözi a süllyesztett SmartForm, ez a félmoduláris, igen változatos lámpatestekből álló termékcsalád. Ezek a SmartForm lámpatestek MASTER TL5 lámpákkal, négyzet és téglalap alakú változatokban érhetők el, és számos moduláris mennyezetbe (625 mm-es moduláris) beilleszthetők. Az energiatakarékos TL5 lámpák és az elektronikus előtét használatán túl a süllyesztett SmartForm termékcsalád felszerelhető jelenlétérzékeléssel (ActiLume) és nappali fény szabályozással (ActiLume/Luxsense) lehetővé tevő világításszabályozókkal, így tovább csökkentik a fenntartási költségeket. Ennek köszönhetően a Green Flagship termékcsalád az energiafogyasztást is csökkenti (nagyon alacsony W/m^2 érték) – vagyis alacsonyabb CO₂-kibocsátást eredményez. A süllyesztett kivitelű SmartForm TBS462 „fény sugar” lámpatestek különleges mikrooptika köré épülnek, beépítési magasságuk mindössze 45 mm, így ideálisak olyan alkalmazások esetén, ahol nagyon kevés hely van az álmennyezet fölött, pl. átépítések esetén, ahol korlátozott a beltér magassága.

Termék adatok

Általános információ		ENEC jel	
Lámpacsalád kódja	TL5 [TL5]	Izzóhuzalos teszt	ENEC-jel
Működtető szerelvény	HFP [HF-Performer]		Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
Termékcsalád kódja	TBS462 [SmartForm recessed modular]	Technikai adatok	
Beépített vezérlés	-	Fényforrások száma	3
CE jelölés	Igen	A fényforrás színe	840 semleges fehér
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez	Optikai típus	Félmagasfényű optika, 3D mikrolamellák

SmartForm TBS462

Optikai búra típusa	-
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Teljesítményfelvétel	14 W
Csatlakoztatás	Gyorscsatlakozó, 3 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis
Kábel	-
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +40 °C
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]

IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Alkalmazási feltételek	
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	TBS462 3x14W/840 HFP SQR D8 W IP
Teljes terméknév	TBS462 3x14W/840 HFP SQR D8 W IP
Full EOC	871150000830500
Rendelési kód	00830500
Cikkszám (12NC)	910501833103
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500008305
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500008305

Méretezett rajza

