




SmartForm TBS417

TBS417 1x35W/840 HFP C8 PIP

SmartForm recessed semi-modular, 1, 35 W, 840 semleges fehér, HF-Performer, Magasfényű optika, 3D mikrolamellák, Gyorscsatlakozó, gyorsbontható

A Philips egyszerűségekre való törekvését tükrözi a süllyesztett SmartForm, ez a félmoduláris, igen változatos lámpatestekből álló termékcsalád. Ezek a lámpatestek MASTER TL5 lámpákkal, nagyon kis méretű, karcsú változatban érhetők el. A teljes termékcsalád a mennyezettípusok széles köréhez illeszkedik, így szinte minden alkalmazás projekt követelményeinek képes eleget tenni. Az energiatakarékos TL5 lámpák és Philips elektronikus előtéttek használatán túl a süllyesztett SmartForm termékcsalád felszerelhető jelenlétérzékelést és nappali fény szabályozást (ActiLume) lehetővé tevő, illetve csak nappali fény szabályozást biztosító (Luxsense) világításszabályozókkal az energiafogyasztás csökkentése érdekében (ennek köszönhetően igen alacsony a W/m^2 érték). Ilyen módon a Green Flagship termékcsalád csökkenti a fenntartási költségeket és a CO_2 -kibocsátást is, tehát a SmartForm igazán környezetkímélő megoldást jelent. Ezek a keskeny, süllyesztett SmartForm folytonos fény sorok lineáris látható T-idomos és gipszkarton mennyezetekbe való integrálásra készültek. Folyamatos fény sor mikrooptikához, aszimmetrikus optikához, valamint keret nélküli MLO és Opal burákhöz. Minden verzió TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. A lámpatest szélessége 90 mm. Folyamatos fény sor minioptikához, 2 lámpával Minden verzió TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. A lámpatest szélessége 115 mm.

Termék adatok


Általános információ		Termékcsalád kódja	TBS417 [SmartForm recessed semi-modular]
Lámpacsalád kódja	TL5 [TL5]	Beépített vezérlés	-
Működtető szerelvény	HFP [HF-Performer]	CE jelölés	Igen
Átmenő vezetékezés	-		

SmartForm TBS417

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
Technikai adatok	
Fényforrások száma	1
A fényforrás színe	840 semleges fehér
Optikai típus	Magasfényű optika, 3D mikrolamellák
Optikai búra típusa	-
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Teljesítményfelvétel	35 W
Csatlakoztatás	Gyorscsatlakozó, gyorsbontható
Kábel	-
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Teljes hossz	1 508 mm
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]

Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Alkalmazási feltételek	
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	TBS417 1x35W/840 HFP C8 PIP
Teljes terméknev	TBS417 1x35W/840 HFP C8 PIP
Full EOC	871794398772600
Rendelési kód	98772600
Cikkszám (12NC)	910501898403
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8717943987726
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8717943987726

Méretezett rajza



Product	A
TBS417 1x35W/840 HFP C8 PIP	1 508 mm

