




SmartForm TBS415

TBS415 1x35W/830 HFP D8-VH W AIR

SmartForm recessed semi-modular - 1 pc - 35 W - 830 sıcak beyaz - HF Performer - Semi-high-gloss optic 3D micro-lamellae very high reflectance - Wieland/Adels uyumlu 3 direkli takmalı konnektör - Suitable for air-handling

Philips'in sadelik güdümünü yansıtan SmartForm gömülü, son derece esnek eksiksiz bir yarı modüler aydınlatma armatürleri ailesidir. Bu aydınlatma armatürleri, çok küçük, ince modellerde MASTER TL5 ile kullanılmaktadır. Geniş bir yelpazedeki tavan türlerine uygun olacak şekilde tasarlanmış bu eksiksiz aile, çoğu uygulamadaki proje gereksinimlerinin çoğunu karşılayabilir. Enerji verimliliği Enerji tasarruflu TL5 lambalar ve bir dizi Philips elektronik balastı kullanmanın yanı sıra SmartForm gömülü ailesi, enerji tüketimini (W/m2 değeri çok düşüktür) azaltmak amacıyla varlık saptama ve gün ışığı düzenlemesi (ActiLume) ya da yalnızca gün ışığı düzenlemesi (Luxsense) için aydınlatma kontrolleri ile donatılabilir. Bu Çevreci ürün serisi, bu yolla genel sahip olma maliyetinin yanı sıra CO2 düzeylerini de azaltarak SmartForm'u çevre dostu bir seçim haline getirmektedir. SmartForm gömülü TBS415 – yarı modüler 'aydınlatma ışını' – 600 mm modül SmartForm gömülü aydınlatma armatürleri, görünür ve gizli T-çubuk ve bandrastrer tavanların uzatılmış modelleri için 148 mm (yarım modül 300 mm) genişliğe sahip lineer tavan sistemlerinde entegrasyona yönelik tasarlanmıştır. 'Aydınlatma yüzeyi' TBS415 1-lamba 1/2 modüler konsept içinde MLO ve asimetrik optik, 148 mm genişlik. 600, 900, 1200 ve 1500 mm modüler genişlik. 2400 mm'ye kadar uzatmak için. 'Aydınlatma ışını' TBS415 1-lamba AIR işlevli 1/2 modüler konsept içinde mikro optikler, 148 mm genişlik. 600, 900, 1200 ve 1500 mm modüler uzunluk. 2400 mm'ye kadar uzatmak için. 'Aydınlatma ışını' TBS415 2-lamba AIR işlevli 1/2 modüler konsept içinde mini optikler, 2 lamba, 148 mm genişlik. 600, 900, 1200 ve 1500 mm modüler uzunluk. 2400 mm'ye kadar uzatmak için.

Ürün veri



SmartForm TBS415

Genel Bilgiler	
Işık kaynağı sayısı	1 [1 pc]
Lamba ailesi kodu	TL5 [TL5]
Lamba gücü	35 W
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz
Birleşik paket	Lamp(s) included
Sürücü	HFP [HF Performer]
Üst reflektör	No [-]
Optik sistem türü	D8-VH [Semi-high-gloss optic 3D micro-lamellae very high reflectance]
Optik kapak/lens türü	No [-]
Acil durum aydınlatması	No [-]
Yerleşik kontrol	No [-]
Ayrı anahtar	-
Dahili kablolama	Standard
Dahili kablolama	-
Elektrik devresi koruması	-
Bağlantı	Wieland/Adels uyumlu 3 direkli takmalı konnektör
Kablo	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Havalandırma	AIR [Suitable for air-handling]
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
Güvenlik Montaj ayağı	-
Güvenlik cihazı	No [-]
CE işareti	CE mark
Product Family Code	TBS415 [SmartForm recessed semi-modular]

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Voltajı	220 to 240 V
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Uzunluk	- mm
Renk	White
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standard]
Uygulama Koşulları	
Rastgele anahtara uygun	Geçerli değil
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871794398902700
Sipariş ürün adı	TBS415 1x35W/830 HFP D8-VH W AIR
EAN/UPC - Ürün	8717943989027
Sipariş kodu	98902700
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910501911403
Net Ağırlık (Parça Başı)	4,350 kg



Boyutlu çizim



SmartForm TBS415-TBS417

SmartForm TBS415-TBS417

