



Iridium 9

SGS252 SON-T70W K II CR GB GR SND

IRIDIUM, SON-T, 70 W, CT-POT fermé, Vasque/cache en verre

La gamme Iridium appartient à une nouvelle génération de luminaire d'éclairage public : ligne élégante, fixation en top ou latérale, usages polyvalents sont les caractères essentiels qui définissent la ligne des luminaires Iridium. Ils répondent en tous points aux exigences d'un éclairage moderne : sécurité, confort visuel et efficacité lumineuse, absence de nuisance. Proposée en quatre tailles de luminaires, la ligne Iridium offre de nouvelles possibilités en termes de conception et de performances photométriques. Les luminaires Mini Iridium, Iridium 9, 10 et 11 sont conçus pour recevoir tous types de sources, systèmes électriques et mécaniques. Ils peuvent être placés à différentes hauteurs et s'intègrent parfaitement à un contexte d'éclairage routier ou urbain. Produite dans une usine certifiée ISO 14001, la gamme Iridium est conçue selon les normes environnementales en vigueur : chaque pièce de la gamme est identifiée de telle sorte que le luminaire sera entièrement recyclable en fin de vie.

Données du produit


Informations générales		Type de cache optique/de lentille	
Code famille lampe	SON-T [SON-T]	Vasque/cache en verre	
Appareillage	CONV [Conventionel]	Type d'optique d'extérieur	
Code famille de produits	SGS252 [IRIDIUM]	CT-POT fermé	
Marquage CE	Oui	Fonctionnement et électricité	
Marquage ENEC	Marquage ENEC	Tension d'entrée	230 V
		Consommation électrique	70 W
		Câble	-
Données techniques de l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	5°	Couleur du corps	Gris
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	5°	Dispositif de montage	Ergot pour diamètre 60 à 76 mm
		Hauteur totale	219 mm

Iridium 9

Couleur des pièces	-
Approbation et application	
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Données du produit	
Nom du produit de la commande	SGS252 SON-T70W K II CR GB GR SND

Nom de produit complet	SGS252 SON-T70W K II CR GB GR SND
Code EOC	871155984248600
Code de commande	84248600
Code 12NC	910502121418
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711559842486
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8711559842486

Schéma dimensionnel



Product	A
SGS252 SON-T70W K II CR GB GR SND	219 mm

