



Iridium 9

SGS252 SON-T100W K II OR GB GR SND

IRIDIUM - SON-T - 100 W - Réflecteur ouvert CT-pot - Vasque bombée verre

La gamme Iridium appartient à une nouvelle génération de luminaire d'éclairage public : ligne élégante, fixation en top ou latérale, usages polyvalents sont les caractères essentiels qui définissent la ligne des luminaires Iridium. Ils répondent en tous points aux exigences d'un éclairage moderne : sécurité, confort visuel et efficacité lumineuse, absence de nuisance. Proposée en quatre tailles de luminaires, la ligne Iridium offre de nouvelles possibilités en termes de conception et de performances photométriques. Les luminaires Mini Iridium, Iridium 9, 10 et 11 sont conçus pour recevoir tous types de sources, systèmes électriques et mécaniques. Ils peuvent être placés à différentes hauteurs et s'intègrent parfaitement à un contexte d'éclairage routier ou urbain. Produite dans une usine certifiée ISO 14001, la gamme Iridium est conçue selon les normes environnementales en vigueur : chaque pièce de la gamme est identifiée de telle sorte que le luminaire sera entièrement recyclable en fin de vie.

Données du produit

Caractéristiques générales			
Nombre de sources lumineuses	1 [1 pc]	Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Code famille de lampe	SON-T [SON-T]	Couleur des pièces	Non
Puissance de la lampe	100 W	Marquage CE	Marquage CE
Kombipack	Lampe(s) incluse(s)	Marquage ENEC	Marquage ENEC
Circuit de compensation	Non	Optic type outdoor	Réflecteur ouvert CT-pot
Appareillage	Classique	Cadre coloré	Non
Cache optique/ type de l'objectif	GB [Vasque bombée verre]	Teinte RAL	Non
Protection du circuit électrique	Non	Bobine de filtrage	Non
Câble	Non	Code de la famille de produits	SGS252 [IRIDIUM]

Iridium 9

Photométries et Colorimétries

Angle d'inclinaison standard pour montage
au sommet du mât 5°

Fixation latérale pour un angle d'inclinaison
standard 5°

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée 230 V

Allumage SND [Digital semi-parallèle]

Matériaux et finitions

Dispositif de montage 60/76 [Embout de fixation pour Ø 60-76
mm]

Hauteur totale 219 mm

Commande Gris

Normes et recommandations

Code d'indice de protection IP66 [Protection contre la pénétration de
poussière, protection contre les jets
d'eau]

Code de protection contre les chocs IK08 [5 J Protection anti-vandal]
mécaniques

Données logistiques

Code de produit complet 871155984253000

Désignation Produit SGS252 SON-T100W K II OR GB GR SND

Code barre produit (EAN) 8711559842530

Code de commande 84253000


Unité d'emballage 1

Conditionnement par carton 1

Code industriel (12NC) 910502121918

Poids net (pièce) 8,647 kg

Schéma dimensionnel



Iridium SGS252

