



# Iridium SGS254/454

## SGS254 SON-T250W K II CP GB GR SND

IRIDIUM, SON-T, 250 W, Uzavřený T-POT, Skleněná miska/kryt

Řada Iridium se může pochlubit elegantním, jemně zaobleným tvarem. Nabízí široký výběr optických, elektrických a mechanických kombinací, které splní požadavky jakéhokoli veřejného osvětlení. Modularita těchto svítidel dále umožňuje integraci nových optických či elektronických prvků, s jejichž pomocí se přizpůsobí měnícím se nárokům na osvětlení komunikací, např. rostoucí poptávce po bílém světle a regulaci. Vynikající optika, možnosti regulace a integrace systému Telemangement se podílejí na nízkých nákladech na instalaci i údržbu. Řada svítidel Iridium je k dispozici ve třech různých velikostech pro tři hlavní typy použití – obytné zóny a menší silnice; hlavní silnice; dálnice. Je vhodná pro montáž na výložník nebo sloup. Řada Iridium je doplněna kompletní nabídkou výložníků, navržených pro zajištění vizuální kontinuity mezi sloupem a svítidlem. Proto tato svítidla představují skutečně celkové řešení.

### Údaje o produktu


| Obecné informace                                          |                     | Venkovní typ optiky        |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Kód řady svítidel                                         | SON-T [SON-T]       | Uzavřený T-POT             |                                                                               |
| Předřadník                                                | CONV [Klasický]     | Provozní a elektrické      |                                                                               |
| Kód produktové řady                                       | SGS254 [IRIDIUM]    | Vstupní napětí             | 230 V                                                                         |
| Značka CE                                                 | Ano                 | Spotřeba energie           | 250 W                                                                         |
| Značka ENEC                                               | Značka ENEC         | Mechanické a materiály     |                                                                               |
| Světelně technické                                        |                     | Barva těla                 | Šedá                                                                          |
| Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku | 5°                  | Barva dílů                 | -                                                                             |
| Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem       | 5°                  | Certifikace a použití      |                                                                               |
| Typ optického krytu                                       | Skleněná miska/kryt | Kód ochrany proti vniknutí | IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě] |

## Iridium SGS254/454

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Kód ochrany proti mechanickým nárazům | IK08 [5 J odolná proti vandalismu] |
| Třída ochrany IEC                     | Bezpečnostní třída II              |
| <b>Označení a balení</b>              |                                    |
| Objednací název produktu              | SGS254 SON-T250W K II CP GB GR SND |
| Celý název výrobku                    | SGS254 SON-T250W K II CP GB GR SND |
| Full EOC                              | 871155984237000                    |
| Objednací kód                         | 84237000                           |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Číslo materiálu (12NC)           | 910502123018  |
| Číslování SAP – počet v balení   | 1             |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro        | 8711559842370 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 1             |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8711559842370 |

### Rozměrové výkresy



| Product                            | A      |
|------------------------------------|--------|
| SGS254 SON-T250W K II CP GB GR SND | 319 mm |

