



Iridium 11

SGS254 SON-T250W K II CP FG GR SND

IRIDIUM - SON-T - 250 W - Réflecteur fermé T-pot - Verre plat

La gamme Iridium appartient à une nouvelle génération de luminaire d'éclairage public : ligne élégante, fixation en top ou latérale, usages polyvalents sont les caractères essentiels qui définissent la ligne des luminaires Iridium. Ils répondent en tous points aux exigences d'un éclairage moderne : sécurité, confort visuel et efficacité lumineuse, absence de nuisance. Proposée en quatre tailles de luminaires, la ligne Iridium offre de nouvelles possibilités en termes de conception et de performances photométriques. Les luminaires Mini Iridium, Iridium 9, 10 et 11 sont conçus pour recevoir tous types de sources, systèmes électriques et mécaniques. Ils peuvent être placés à différentes hauteurs et s'intègrent parfaitement à un contexte d'éclairage routier ou urbain. Produite dans une usine certifiée ISO 14001, la gamme Iridium est conçue selon les normes environnementales en vigueur : chaque pièce de la gamme est identifiée de telle sorte que le luminaire sera entièrement recyclable en fin de vie.

Données du produit

Caractéristiques générales		Photométries et Colorimétries	
Nombre de sources lumineuses	1 [1 pc]	Marquage CE	Marquage CE
Code famille de lampe	SON-T [SON-T]	Marquage ENEC	Marquage ENEC
Puissance de la lampe	250 W	Optic type outdoor	Réflecteur fermé T-pot
Kombipack	Lampe(s) incluse(s)	Cadre coloré	Non
Appareillage	Classique	Teinte RAL	Non
Cache optique/ type de l'objectif	FG [Verre plat]	Code de la famille de produits	SGS254 [IRIDIUM]
Contrôle du flux lumineux	Non	Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât	5°
Protection du circuit électrique	Non		
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II		
Couleur des pièces	Non		
Couche de protection	Non		

Iridium 11

Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	5°
--	----

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	230 V
Allumage	SND [Digital semi-parallèle]

Matériaux et finitions

Commande	Gris
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Normes et recommandations


Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
-----------------------------	---

Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J Protection anti-vandal]
--	------------------------------------

Données logistiques


Code de produit complet	871155984241700
Désignation Produit	SGS254 SON-T250W K II CP FG GR SND
Code barre produit (EAN)	8711559842417
Code de commande	84241700
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	1
Code industriel (12NC)	910502123118
Poids net (pièce)	14,472 kg

Schéma dimensionnel



Iridium SGS254

Données photométriques



OFPC_SGS254 FG 1xSON-TPP250W CP P3X-Polar Outdoor (combined)

Iridium 11

