



# Iridium SGS254/454

## SGS254 SON-T400W K II CP GB GR SND

IRIDIUM - SON-T - 400 W - Zavřený T-pot - Skleněná koule/  
kryt

Řada Iridium se může pochlubit elegantním, jemně zaobleným tvarem. Nabízí široký výběr optických, elektrických a mechanických kombinací, které splní požadavky jakéhokoli veřejného osvětlení. Modularita těchto svítidel dále umožňuje integraci nových optických či elektronických prvků, s jejichž pomocí se přizpůsobí měnícím se nárokům na osvětlení komunikací, např. rostoucí poptávce po bílém světle a regulaci. Vynikající optika, možnosti regulace a integrace systému Telemangement se podílejí na nízkých nákladech na instalaci i údržbu. Řada svítidel Iridium je k dispozici ve třech různých velikostech pro tři hlavní typy použití – obytné zóny a menší silnice; hlavní silnice; dálnice. Je vhodná pro montáž na výložník nebo sloup. Řada Iridium je doplněna kompletní nabídkou výložníků, navržených pro zajištění vizuální kontinuity mezi sloupem a svítidlem. Proto tato svítidla představují skutečně celkové řešení.


### Údaje o produktu

General Information			
Počet světelných zdrojů	1 [ 1 pc]	Pokrytí	-
Kód řady zdroje	SON-T [ SON-T]	Značka CE	CE mark
Příkon zdroje	400 W	Značka ENEC	ENEC mark
Kombipack	K	Optic type outdoor	Zavřený T-pot
Předřadník	CONV [ Klasický]	Barevný rám	-
Typ optického krytu / čoček	GB [ Skleněná koule/kryt]	Barva RAL	-
Regulace světla	-	Product Family Code	SGS254 [ IRIDIUM]
Ochrana elektrického obvodu	-	<b>Light Technical</b>	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II	Standardní úhel sklonu v případě montáže 5° na vršek sloupku	
Barva dílů	-		


# Iridium SGS254/454

Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	5°
<b>Operating and Electrical</b>	
Vstupní napětí	230 V
Zapalovač	SND [ Digital semi-parallel]
<b>Mechanical and Housing</b>	
Barva	GR
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
<b>Approval and Application</b>	
IP kód	IP66 [ Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [ 5 J vandal-protected]
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871155984244800
Objednávací název produktu	SGS254 SON-T400W K II CP GB GR SND
EAN/UPC – výrobek	8711559842448
Objednávací kód	84244800
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	1
Materiál č. (12NC)	910502123418
Celková hmotnost (kus)	16,745 kg



## Rozměrové výkresy



Iridium SGS254

