



Iridium 10

SGS253 SON-T100W K II CR FG GR SND

IRIDIUM, SON-T, 100 W, CT-POT fermé, Verre plat

La gamme Iridium appartient à une nouvelle génération de luminaire d'éclairage public : ligne élégante, fixation en top ou latérale, usages polyvalents sont les caractères essentiels qui définissent la ligne des luminaires Iridium. Ils répondent en tous points aux exigences d'un éclairage moderne : sécurité, confort visuel et efficacité lumineuse, absence de nuisance. Proposée en quatre tailles de luminaires, la ligne Iridium offre de nouvelles possibilités en termes de conception et de performances photométriques. Les luminaires Mini Iridium, Iridium 9, 10 et 11 sont conçus pour recevoir tous types de sources, systèmes électriques et mécaniques. Ils peuvent être placés à différentes hauteurs et s'intègrent parfaitement à un contexte d'éclairage routier ou urbain. Produite dans une usine certifiée ISO 14001, la gamme Iridium est conçue selon les normes environnementales en vigueur : chaque pièce de la gamme est identifiée de telle sorte que le luminaire sera entièrement recyclable en fin de vie.

Données du produit


Informations générales		Fixation latérale pour un angle d'inclinaison 5° standard	
Code famille lampe	SON-T [SON-T]	Type de cache optique/de lentille	Verre plat
Appareillage	CONV [Conventionel]	Type d'optique d'extérieur	CT-POT fermé
Cellule photoélectrique	-	Fonctionnement et électricité	
Code famille de produits	SGS253 [IRIDIUM]	Tension d'entrée	230 V
Commande intégrée	-	Consommation électrique	100 W
Marquage CE	Oui	Mécanique et boîtier	
Marquage ENEC	Marquage ENEC	Couleur du corps	Gris
Données techniques de l'éclairage		Hauteur totale	190 mm
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	5°		

Iridium 10

Couleur des pièces	-
Approbation et application	
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Données du produit	
Nom du produit de la commande	SGS253 SON-T100W K II CR FG GR SND

Nom de produit complet	SGS253 SON-T100W K II CR FG GR SND
Code EOC	871155984264600
Code de commande	84264600
Code 12NC	910502123818
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711559842646
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8711559842646

Schéma dimensionnel



Product	A
SGS253 SON-T100W K II CR FG GR SND	190 mm

