PHILIPS

Lighting



Iridium SGS253/453

SGS453 SON-T100W K II OR FG GR SND

IRIDIUM, SON-T, 100 W, CT-POT deschis, Sticlă plată

Iridium este o familie de aparate de iluminat pentru drumuri proiectate pentru trei aplicații principale – zone rezidențiale şi drumuri secundare, drumuri principale şi autostrăzi. Modularitatea sa permite integrarea de componente optice sau electronice pentru a se adapta la cerințele în schimbare ale iluminatului rutier, de ex. cererea în creştere de lumină albă şi controale. Iridium asigură costuri scăzute pentru proprietari, mulțumită capacităților sale optice, de reducere a intensității şi de telemanagement superioare şi uşurinței de instalare şi întreținere. Familia de aparate de iluminat Iridium include CosmoPolis şi versiuni cu LED-uri. Este disponibilă în patru dimensiuni diferite – pentru înălțimi de montare între 3,5 şi 12 metri – şi este potrivită pentru montare pe braț şi în vârful stâlpului. O gamă completă de brațe asigură consistența vizuală între coloană şi aparatul de iluminat uşor rotunjit, făcând din Iridium o soluție totală. Fiecare aparat de iluminat Iridium este complet reciclabil; doar lampa şi balastul trebuie reciclate separat.

Catalog de date

Informaţii generale	
Cod familie lămpi	SON-T [SON-T]
Echipament	CONV [Convenţional]
Fotocelulă	-
Cod familie de produse	SGS453 [IRIDIUM]
Comandă încorporată	-
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC

Date tehnice lumină	
Unghi standard de înclinaţie în cap de stâlp	5°
Unghi standard de înclinaţie pentru montare pe braţ	5°
Tip capac optic/lentilă	Sticlă plată
Tip optic exterior	CT-POT deschis

Funcţionare şi sistem electric	
Tensiune de intrare	230 V
Consum de curent	100 W

Sistem mecanic şi carcasă	
Culoare carcasă	Gri
Înălţime totală	190 mm

Iridium SGS253/453

Culoare piese	-

Aprobare și aplicație


Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II


Date despre produs


Nume comandă produs	SGS453 SON-T100W K II OR FG GR SND


Numele complet al produsului	SGS453 SON-T100W K II OR FG GR SND
Full EOC	871155984341400
Cod de comandă	84341400
Număr material (12NC)	910502128518
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711559843414
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8711559843414

Cote









Product	A
SGS453 SON-T100W K II OR FG GR SND	190 mm

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.