



Iridium 9

SGS252 SON-T70W K I CR PC GR SND

IRIDIUM, SON-T, 70 W, CT-POT fermé, Vasque/cache en polycarbonate

La gamme Iridium appartient à une nouvelle génération de luminaire d'éclairage public : ligne élégante, fixation en top ou latérale, usages polyvalents sont les caractères essentiels qui définissent la ligne des luminaires Iridium. Ils répondent en tous points aux exigences d'un éclairage moderne : sécurité, confort visuel et efficacité lumineuse, absence de nuisance. Proposée en quatre tailles de luminaires, la ligne Iridium offre de nouvelles possibilités en termes de conception et de performances photométriques. Les luminaires Mini Iridium, Iridium 9, 10 et 11 sont conçus pour recevoir tous types de sources, systèmes électriques et mécaniques. Ils peuvent être placés à différentes hauteurs et s'intègrent parfaitement à un contexte d'éclairage routier ou urbain. Produite dans une usine certifiée ISO 14001, la gamme Iridium est conçue selon les normes environnementales en vigueur : chaque pièce de la gamme est identifiée de telle sorte que le luminaire sera entièrement recyclable en fin de vie.

Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Code famille lampe	SON-T [SON-T]	Tension d'entrée	230 V
Appareillage	CONV [Conventionel]	Consommation électrique	70 W
Code famille de produits	SGS252 [IRIDIUM]	Câble	-
Marquage CE	Oui		
Marquage ENEC	Marquage ENEC		
Données techniques de l'éclairage			
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	5°		
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	5°		
Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate		
Type d'optique d'extérieur	CT-POT fermé		

Iridium 9

Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Gris
Dispositif de montage	-
Hauteur totale	263 mm
Couleur des pièces	-
Approbation et application	
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I

Données du produit	
Nom du produit de la commande	SGS252 SON-T70W K I CR PC GR SND
Nom de produit complet	SGS252 SON-T70W K I CR PC GR SND
Code EOC	871155984452700
Description du code local calculé B2B	SGS252S7K1CPST
Code de commande	84452700
Code 12NC	910502133418
Code de commande local	SGS252S7K1CPST
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711559844527
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8711559844527

Schéma dimensionnel



Product	A
SGS252 SON-T70W K I CR PC GR SND	263 mm

