



Iridium SGS252/452

SGS252 SON-T70W K I CR PC GR SND

IRIDIUM, SON-T, 70 W, CT-POT închis, Glob/capac din polycarbonat

Iridium este o familie de aparate de iluminat pentru drumuri proiectate pentru trei aplicații principale – zone rezidențiale și drumuri secundare, drumuri principale și autostrăzi. Modularitatea sa permite integrarea de componente optice sau electronice pentru a se adapta la cerințele în schimbare ale iluminatului rutier, de ex. cererea în creștere de lumină albă și controale. Iridium asigură costuri scăzute pentru proprietari, mulțumită capacităților sale optice, de reducere a intensității și de telemanagement superioare și ușurinței de instalare și întreținere. Familia de aparate de iluminat Iridium include CosmoPolis și versiuni cu LED-uri. Este disponibilă în patru dimensiuni diferite – pentru înălțimi de montare între 3,5 și 12 metri – și este potrivită pentru montare pe braț și în vârful stâlpului. O gamă completă de brațe asigură consistența vizuală între coloană și aparatul de iluminat ușor rotunjit, făcând din Iridium o soluție totală. Fiecare aparat de iluminat Iridium este complet reciclabil; doar lampa și balastul trebuie reciclate separat.

Catalog de date

Informații generale		Tip capac optic/lentilă	
Cod familie lămpi	SON-T [SON-T]	Glob/capac din polycarbonat	
Echipament	CONV [Convențional]	Tip optic exterior	
Cod familie de produse	SGS252 [IRIDIUM]	CT-POT închis	
Marcaj CE	Da	Funcționare și sistem electric	
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC	Tensiune de intrare	
Date tehnice lumină		230 V	
Unghi standard de înclinație în cap de stâlp	5°	Consum de curent	
Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț	5°	70 W	
		Cablul	
		-	
		Sistem mecanic și carcasă	
		Culoare carcasă	
		Gri	

Iridium SGS252/452

Dispozitiv de montare	-
Înălțime totală	263 mm
Culoare piese	-

Aprobare și aplicație


Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I

Date despre produs

Nume comandă produs	SGS252 SON-T70W K I CR PC GR SND
---------------------	----------------------------------

Numele complet al produsului	SGS252 SON-T70W K I CR PC GR SND
Full EOC	871155984452700
Cod de comandă	84452700
Număr material (12NC)	910502133418
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711559844527
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8711559844527

Cote



Product	A
SGS252 SON-T70W K I CR PC GR SND	263 mm

