



Iridium SGS252/452

SGS252 SON-T100W K I OR PC GR SND

IRIDIUM - SON-T - 100 W - Otevřený CT-pot - Polykarbonátová koule/kryt

Řada Iridium se může pochlubit elegantním, jemně zaobleným tvarem. Nabízí široký výběr optických, elektrických a mechanických kombinací, které splní požadavky jakéhokoli veřejného osvětlení. Modularita těchto svítidel dále umožňuje integraci nových optických či elektronických prvků, s jejichž pomocí se přizpůsobí měnícím se nárokům na osvětlení komunikací, např. rostoucí poptávce po bílém světle a regulaci. Vynikající optika, možnosti regulace a integrace systému Telemangement se podílejí na nízkých nákladech na instalaci i údržbu. Řada svítidel Iridium je k dispozici ve třech různých velikostech pro tři hlavní typy použití – obytné zóny a menší silnice; hlavní silnice; dálnice. Je vhodná pro montáž na výložník nebo na sloup. Řada Iridium je doplněna kompletní nabídkou výložníků, navržených pro zajištění vizuální kontinuity mezi sloupem a svítidlem. Proto tato svítidla představují skutečně celkové řešení.

Údaje o produktu

General Information			
Počet světelných zdrojů	1 [1 pc]	Barva dílů	-
Kód řady zdroje	SON-T [SON-T]	Značka CE	CE mark
Příkon zdroje	100 W	Značka ENEC	ENEC mark
Kombipack	K	Optic type outdoor	Otevřený CT-pot
Kompenzační okruh	-	Barevný rám	-
Předřadník	CONV [Klasický]	Barva RAL	-
Typ optického krytu / čoček	PC [Polykarbonátová koule/kryt]	Filtrační cívka	-
Ochrana elektrického obvodu	-	Product Family Code	SGS252 [IRIDIUM]
Kabel	-		
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I		

Iridium SGS252/452

Light Technical

Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku 5°

Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem 5°

Operating and Electrical

Vstupní napětí 230 V

Zapalovač SND [Digital semi-parallel]

Mechanical and Housing

Montážní zařízení No [-]

Celková výška 263 mm

Barva GR

Rozměry (výška x šířka x hloubka) 263 x NaN x NaN mm (10.4 x NaN x NaN in)

Approval and Application

IP kód IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]

Kód ochrany proti mechanickým nárazům IK08 [5 J vandal-protected]

Product Data

Úplný kód výrobku 871155984454100

Objednací název produktu SGS252 SON-T100W K I OR PC GR SND

EAN/UPC – výrobek 8711559844541

Objednací kód 84454100

Číslování – počet v balení 1


Číslování – balení v krabici 1

Materiál č. (12NC) 910502133618

Celková hmotnost (kus) 7,810 kg



Rozměrové výkresy



Iridium SGS252

