



# Iridium SGS253/453

## SGS253 CDO-TT100W K II OR GB GR SND

IRIDIUM, MASTER CityWhite CDO-TT, 100 W, Otevřené CT-POT, Skleněná miska/kryt

Řada Iridium se může pochlubit elegantním, jemně zaobleným tvarem. Nabízí široký výběr optických, elektrických a mechanických kombinací, které splní požadavky jakéhokoli veřejného osvětlení. Modularita těchto svítidel dále umožňuje integraci nových optických či elektronických prvků, s jejichž pomocí se přizpůsobí měnícím se nárokům na osvětlení komunikací, např. rostoucí poptávce po bílém světle a regulaci. Vynikající optika, možnosti regulace a integrace systému Telemanagement se podílejí na nízkých nákladech na instalaci i údržbu. Řada svítidel Iridium je k dispozici ve třech různých velikostech pro tři hlavní typy použití – obytné zóny a menší silnice; hlavní silnice; dálnice. Je vhodná pro montáž na výložník nebo na sloup. Řada Iridium je doplněna kompletní nabídkou výložníků, navržených pro zajištění vizuální kontinuity mezi sloupem a svítidlem. Proto tato svítidla představují skutečně celkové řešení.

### Údaje o produktu

| Obecné informace    |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Kód řady svítidel   | CDO-TT [MASTER CityWhite CDO-TT] |
| Předřadník          | CONV [Klasický]                  |
| Fotobuňka           | -                                |
| Kód produktové řady | SGS253 [IRIDIUM]                 |
| Vestavěné ovládání  | -                                |
| Značka CE           | Ano                              |
| Značka ENEC         | Značka ENEC                      |


| Světelné technické                                        |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku | 5°                  |
| Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem       | 5°                  |
| Typ optického krytu                                       | Skleněná miska/kryt |
| Venkovní typ optiky                                       | Otevřené CT-POT     |
| Provozní a elektrické                                     |                     |
| Vstupní napětí                                            | 230 V               |
| Spotřeba energie                                          | 100 W               |

Iridium SGS253/453

|                                       |                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Mechanické a materiály                |                                                                               |
| Barva těla                            | Šedá                                                                          |
| Celková výška                         | 224 mm                                                                        |
| Barva dílů                            | -                                                                             |
| Certifikace a použití                 |                                                                               |
| Kód ochrany proti vniknutí            | IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě] |
| Kód ochrany proti mechanickým nárazům | IK08 [5 J odolná proti vandalismu]                                            |
| Třída ochrany IEC                     | Bezpečnostní třída II                                                         |
| Označení a balení                     |                                                                               |
| Objednací název produktu              | SGS253 CDO-TT100W K II OR GB GR SND                                           |

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Celý název výrobku               | SGS253 CDO-TT100W K II OR GB GR SND |
| Full EOC                         | 871155984478700                     |
| Objednací kód                    | 84478700                            |
| Číslo materiálu (12NC)           | 910502136018                        |
| Číslování SAP – počet v balení   | 1                                   |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro        | 8711559844787                       |
| Číslování SAP – balení v krabici | 1                                   |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8711559844787                       |

Rozměrové výkresy



|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Product                             | A      |
| SGS253 CDO-TT100W K II OR GB GR SND | 224 mm |

