



Iridium SGS254/454

SGS254 SON-T250W K II CP FG GR SND

IRIDIUM - SON-T - 250 W - Zavřený T-pot - Ploché sklo

Řada Iridium se může pochlubit elegantním, jemně zaobleným tvarem. Nabízí široký výběr optických, elektrických a mechanických kombinací, které splní požadavky jakéhokoli veřejného osvětlení. Modularita těchto svítidel dále umožňuje integraci nových optických či elektronických prvků, s jejichž pomocí se přizpůsobí měnícím se nárokům na osvětlení komunikací, např. rostoucí poptávce po bílém světle a regulaci. Vynikající optika, možnosti regulace a integrace systému Telemangement se podílejí na nízkých nákladech na instalaci i údržbu. Řada svítidel Iridium je k dispozici ve třech různých velikostech pro tři hlavní typy použití – obytné zóny a menší silnice; hlavní silnice; dálnice. Je vhodná pro montáž na výložník nebo sloup. Řada Iridium je doplněna kompletní nabídkou výložníků, navržených pro zajištění vizuální kontinuity mezi sloupem a svítidlem. Proto tato svítidla představují skutečně celkové řešení.

Údaje o produktu

General Information	
Kód řady zdroje	SON-T [SON-T]
Příkon zdroje	250 W
Kombipack	K
Typ optického krytu / čoček	FG [Ploché sklo]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Optic type outdoor	Zavřený T-pot
Product Family Code	SGS254 [IRIDIUM]


Operating and Electrical	
Zapalovač	SND [Digital semi-parallel]

Mechanical and Housing	
Barva	GR
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Product Data	
Úplný kód výrobku	871155984481700
Objednávací název produktu	SGS254 SON-T250W K II CP FG GR SND
EAN/UPC – výrobek	8711559844817
Objednávací kód	84481700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	1
Materiál č. (12NC)	910502136318
Celková hmotnost (kus)	14,472 kg


Iridium SGS254/454

Rozměrové výkresy



Iridium SGS254

Fotometrické údaje



OFPC_SGS254 FG 1xSON-TPP250W CP P3X-Polar Outdoor (combined)

