



Iridium SGS254/454

SGS254 SON-T250W K II TP GB GR SND

IRIDIUM, SON-T, 250 W, T-POT deschis, Glob/capac din sticlă

Iridium este o familie de aparate de iluminat pentru drumuri proiectate pentru trei aplicații principale – zone rezidențiale și drumuri secundare, drumuri principale și autostrăzi. Modularitatea sa permite integrarea de componente optice sau electronice pentru a se adapta la cerințele în schimbare ale iluminatului rutier, de ex. cererea în creștere de lumină albă și controale. Iridium asigură costuri scăzute pentru proprietari, mulțumită capacităților sale optice, de reducere a intensității și de telemanagement superioare și ușurinței de instalare și întreținere. Familia de aparate de iluminat Iridium include CosmoPolis și versiuni cu LED-uri. Este disponibilă în patru dimensiuni diferite – pentru înălțimi de montare între 3,5 și 12 metri – și este potrivită pentru montare pe braț și în vârful stâlpului. O gamă completă de brațe asigură consistența vizuală între coloană și aparatul de iluminat ușor rotunjit, făcând din Iridium o soluție totală. Fiecare aparat de iluminat Iridium este complet reciclabil; doar lampa și balastul trebuie reciclate separat.

Catalog de date

Informații generale	
Cod familie lămpi	SON-T [SON-T]
Cod familie de produse	SGS254 [IRIDIUM]
Marcaj CE	Da
Date tehnice lumină	
Tip capac optic/lentilă	Glob/capac din sticlă
Tip optic exterior	T-POT deschis
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	250 W


Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Gri
Aprobare și aplicație	
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Date despre produs	
Nume comandă produs	SGS254 SON-T250W K II TP GB GR SND
Numele complet al produsului	SGS254 SON-T250W K II TP GB GR SND
Full EOC	871155984484800
Cod de comandă	84484800
Număr material (12NC)	910502136618

Iridium SGS254/454

Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711559844848
Numărător SAP – Pachete per exterior	1

EAN/UPC – Cutie	8711559844848
-----------------	---------------

Cote



Product	A
SGS254 SON-T250W K II TP GB GR SND	319 mm

