



Iridium SGS252/452

SGS252 SON-T100W K II OR PC GR SND

IRIDIUM, SON-T, 100 W, CT-POT deschis, Glob/capac din policarbonat

Iridium este o familie de aparate de iluminat pentru drumuri proiectate pentru trei aplicații principale – zone rezidențiale și drumuri secundare, drumuri principale și autostrăzi. Modularitatea sa permite integrarea de componente optice sau electronice pentru a se adapta la cerințele în schimbare ale iluminatului rutier, de ex. cererea în creștere de lumină albă și controale. Iridium asigură costuri scăzute pentru proprietari, mulțumită capacităților sale optice, de reducere a intensității și de telemanagement superioare și ușurinței de instalare și întreținere. Familia de aparate de iluminat Iridium include CosmoPolis și versiuni cu LED-uri. Este disponibilă în patru dimensiuni diferite – pentru înălțimi de montare între 3,5 și 12 metri – și este potrivită pentru montare pe braț și în vârful stâlpului. O gamă completă de brațe asigură consistența vizuală între coloană și aparatul de iluminat ușor rotunjit, făcând din Iridium o soluție totală. Fiecare aparat de iluminat Iridium este complet reciclabil; doar lampa și balastul trebuie reciclate separat.

Catalog de date

Informații generale	
Cod familie lămpi	SON-T [SON-T]
Echipament	CONV [Convențional]
Cod familie de produse	SGS252 [IRIDIUM]
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Date tehnice lumină	
Unghi standard de înclinație în cap de stâlp	5°
Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț	5°

Tip capac optic/lentilă	Glob/capac din policarbonat
Tip optic exterior	CT-POT deschis
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	230 V
Consum de curent	100 W
Cablu	-
Sistem mecanic și carcasă	
Culoare carcasă	Gri

Iridium SGS252/452

Dispozitiv de montare	-
Înălțime totală	263 mm
Culoare piese	-

Aprobare și aplicație


Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II

Date despre produs

Nume comandă produs	SGS252 SON-T100W K II OR PC GR SND
---------------------	------------------------------------

Numele complet al produsului	SGS252 SON-T100W K II OR PC GR SND
Full EOC	871155984872300
Cod de comandă	84872300
Număr material (12NC)	910502152818
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711559848723
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8711559848723

Cote



Product	A
SGS252 SON-T100W K II OR PC GR SND	263 mm

