



Iridium SGS252/452

SGS252 CDO-TT70W K II CR FG GR SND

IRIDIUM - MASTER CityWhite CDO-TT - 70 W - Zavřený CT-pot
- Ploché sklo

Řada Iridium se může pochlubit elegantním, jemně zaobleným tvarem. Nabízí široký výběr optických, elektrických a mechanických kombinací, které splní požadavky jakéhokoli veřejného osvětlení. Modularita těchto svítidel dále umožňuje integraci nových optických či elektronických prvků, s jejichž pomocí se přizpůsobí měnícím se nárokům na osvětlení komunikací, např. rostoucí poptávce po bílém světle a regulaci. Vynikající optika, možnosti regulace a integrace systému Telemangement se podílejí na nízkých nákladech na instalaci i údržbu. Řada svítidel Iridium je k dispozici ve třech různých velikostech pro tři hlavní typy použití – obytné zóny a menší silnice; hlavní silnice; dálnice. Je vhodná pro montáž na výložník nebo na sloup. Řada Iridium je doplněna kompletní nabídkou výložníků, navržených pro zajištění vizuální kontinuity mezi sloupem a svítidlem. Proto tato svítidla představují skutečně celkové řešení.

Údaje o produktu

General Information	
Počet světelných zdrojů	1 [1 pc]
Kód řady zdroje	CDO-TT [MASTER CityWhite CDO-TT]
Příkon zdroje	70 W
Kombipack	K
Kompenzační okruh	-
Předřadník	CONV [Klasický]
Typ optického krytu / čoček	FG [Ploché sklo]
Ochrana elektrického obvodu	-
Kabel	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Barva dílů	-
Značka CE	CE mark
Značka ENEC	ENEC mark
Optic type outdoor	Zavřený CT-pot
Barevný rám	-
Barva RAL	-
Filtrační cívka	-
Product Family Code	SGS252 [IRIDIUM]

Iridium SGS252/452

Light Technical

Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku 5°

Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem 5°

Operating and Electrical

Vstupní napětí 230 V

Zapalovač SND [Digital semi-parallel]

Mechanical and Housing

Montážní zařízení 60/76 [Příruba pro průměr 60-76 mm]

Celková výška 187 mm

Barva GR

Rozměry (výška x šířka x hloubka) 187 x NaN x NaN mm (7.4 x NaN x NaN in)

Approval and Application

IP kód IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]

Kód ochrany proti mechanickým nárazům IK08 [5 J vandal-protected]

Product Data

Úplný kód výrobku 871155984929400

Objednávací název produktu SGS252 CDO-TT70W K II CR FG GR SND

EAN/UPC – výrobek 8711559849294

Objednávací kód 84929400


Číslování – počet v balení 1

Číslování – balení v krabici 1

Materiál č. (12NC) 910502154118

Celková hmotnost (kus) 8,223 kg

Rozměrové výkresy




Iridium SGS252

Fotometrické údaje

SGS252 FG 1xCDO-TT70W CR P1


L.O.R.=0.80 1 x 6300 lm



OFPC_SGS252 FG 1xCDO-TT70W CR P1-Polar Outdoor (combined)

SGS252 FG 1xCDO-TT70W CR P2


L.O.R.=0.80 1 x 6300 lm




OFPC_SGS252 FG 1xCDO-TT70W CR P2-Polar Outdoor (combined)

Fotometrické údaje

SGS252 FG 1xCDO-TT70W CR P3




SGS252 FG 1xCDO-TT70W CR P4




OFPC1_SGS252 FG 1xCDO-TT70W CR P3.EPS

OFPC_SGS252 FG 1xCDO-TT70W CR P4-Polar Outdoor (combined)

SGS252 FG 1xCDO-TT70W CR P5X



SGS252 FG 1xCDO-TT70W CR P6



OFPC_SGS252 FG 1xCDO-TT70W CR P5X-Polar Outdoor (combined)

OFPC1_SGS252 FG 1xCDO-TT70W CR P6.EPS

