



Iridium SGS252/452

SGS252 CDO-TT100W K II OR PC GR SND

IRIDIUM - MASTER CityWhite CDO-TT - 100 W - Open CT-POT
- Polycarbonaat schaal/lichtkap

Iridium is een familie van straatverlichtingsarmaturen die wordt geleverd in drie verschillende afmetingen voor drie hoofdtoepassingen: woonwijken en kleinere straten, hoofdwegen en autowegen. Hij is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Zijn modulaire opbouw maakt de integratie mogelijk van optische of elektronische componenten om tegemoet te komen aan de veranderende eisen aan straatverlichting, zoals de toenemende vraag naar wit licht en lichtregelaars. Iridium staat garant voor lage exploitatiekosten dankzij zijn superieure optiek, dim- en Telemangement-voorzieningen en installatie- en onderhoudsgemak. De Iridium armaturenfamilie omvat zowel CosmoPolis- als LED-uitvoeringen. Hij wordt geleverd in vier verschillende formaten – voor montagehoogtes van 3,5 tot 12 m – en is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Een complete reeks uithouders verzekert visuele consistentie tussen de mast en de zacht afgeronde armatuur, wat van de Iridium familie een totaaloplossing maakt. Elke Iridium armatuur kan volledig gerecycled worden; alleen de lamp en het VSA dienen afzonderlijk te worden verwerkt.

Product gegevens

Algemene informatie	
Aantal lichtbronnen	1 [1 stuk]
Code lampenfamilie	CDO-TT [MASTER CityWhite CDO-TT]
Lampvermogen	100 W
Kombipack	Lamp(en) meegeleverd
Compensatiecircuit	Nee
VSA	Conventioneel
Type lichtkap/lens	Polycarbonaat schaal/lichtkap
Bescherming elektrisch circuit	Nee

Kabel	-
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Kleur onderdelen	Nee
CE-markering	CE-markering
ENEC-merkteken	ENEC-markering
Optic type outdoor	Open CT-POT
Gekleurd frame	Nee
RAL-kleur	Nee
Filterspoel	Nee

Iridium SGS252/452

Product Family Code	SGS252 [IRIDIUM]
Eisen aan armatuurontwerp	
Standaard kantelhoek opzetmontage	5°
Standaard kantelhoek opschuifmontage	5°
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V
Ontsteker	SND [Digital semi-parallel]
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Montageapparaat	60/76 [Mastopzetstuk voor diameter 60-76 mm]
Hoogte armatuur	263 mm
Kleur	Grey
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	263 x NaN x NaN mm (10.4 x NaN x NaN in)

Goedkeuring en Toepassing


IP-beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Slagvastheidcode	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]

Productgegevens

Volledige productcode	871155984931700
Productnaam voor bestelling	SGS252 CDO-TT100W K II OR PC GR SND
EAN/UPC - Product	8711559849317
Bestelcode	84931700
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	910502154318
Netto gewicht (per stuk)	7,810 kg



Maatschets



Iridium SGS252

