



# Iridium SGS252/452

## SGS252 CDO-TT100W K II OR PC GR SND

IRIDIUM, MASTER CityWhite CDO-TT, 100 W, CT-POT deschis, Glob/capac din policarbonat

Iridium este o familie de aparate de iluminat pentru drumuri proiectate pentru trei aplicații principale – zone rezidențiale și drumuri secundare, drumuri principale și autostrăzi. Modularitatea sa permite integrarea de componente optice sau electronice pentru a se adapta la cerințele în schimbare ale iluminatului rutier, de ex. cererea în creștere de lumină albă și controale. Iridium asigură costuri scăzute pentru proprietari, mulțumită capacităților sale optice, de reducere a intensității și de telemanagement superioare și ușurinței de instalare și întreținere. Familia de aparate de iluminat Iridium include CosmoPolis și versiuni cu LED-uri. Este disponibilă în patru dimensiuni diferite – pentru înălțimi de montare între 3,5 și 12 metri – și este potrivită pentru montare pe braț și în vârful stâlpului. O gamă completă de brațe asigură consistența vizuală între coloană și aparatul de iluminat ușor rotunjit, făcând din Iridium o soluție totală. Fiecare aparat de iluminat Iridium este complet reciclabil; doar lampa și balastul trebuie reciclate separat.

### Catalog de date

#### Informații generale

Cod familie lămpi	CDO-TT [MASTER CityWhite CDO-TT]
Echipament	CONV [Convențional]
Cod familie de produse	SGS252 [IRIDIUM]
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC

#### Date tehnice lumină

Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	5°
---	----

Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț	5°
Tip capac optic/lentilă	Glob/capac din policarbonat
Tip optic exterior	CT-POT deschis

#### Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	230 V
Consum de curent	100 W
Cablu	-

## Iridium SGS252/452

### Sistem mecanic și carcasă

Culoare carcasă	Gri
Dispozitiv de montare	Lagăr axial pentru diametrul de la 60 la 76 mm
Înălțime totală	263 mm
Culoare piese	-


### Aprobare și aplicație

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II

### Date despre produs

Nume comandă produs	SGS252 CDO-TT100W K II OR PC GR SND
Numele complet al produsului	SGS252 CDO-TT100W K II OR PC GR SND
Full EOC	871155984931700
Cod de comandă	84931700
Număr material (12NC)	910502154318
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711559849317
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8711559849317

### Cote



Product	A
SGS252 CDO-TT100W K II OR PC GR SND	263 mm

