



# Iridium SGS252/452

## SGS452 SON-T70W K II CR GB AL 7035 SND

IRIDIUM - SON-T - 70 W - CT - POT închis - Difuzor/capac sticla

Iridium este o familie de aparate de iluminat pentru drumuri proiectate pentru trei aplicații principale – zone rezidențiale și drumuri secundare, drumuri principale și autostrăzi. Modularitatea sa permite integrarea de componente optice sau electronice pentru a se adapta la cerințele în schimbare ale iluminatului rutier, de ex. cererea în creștere de lumină albă și controale. Iridium asigură costuri scăzute pentru proprietari, mulțumită capacităților sale optice, de reducere a intensității și de telemangement superioare și ușurinței de instalare și întreținere. Familia de aparate de iluminat Iridium include CosmoPolis și versiuni cu LED-uri. Este disponibilă în patru dimensiuni diferite – pentru înălțimi de montare între 3,5 și 12 metri – și este potrivită pentru montare pe braț și în vârful stâlpului. O gamă completă de brațe asigură consistența vizuală între coloană și aparatul de iluminat ușor rotunjit, făcând din Iridium o soluție totală. Fiecare aparat de iluminat Iridium este complet reciclabil; doar lampa și balastul trebuie reciclate separat.

### Catalog de date

General Information	
Numărul surselor de lumină	1 [ 1 pc]
Cod familie lămpi	SON-T [ SON-T]
Putere lampă	70 W
Pachet combinat	K
Circuit de compensare	-
Echipament	CONV [ Convențional]
Capac optic/tip lentilă	GB [ Difuzor/capac sticla]
Protecție circuit electric	-
Cablu	-
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Culoare piese	AL

Marcaj CE	CE mark
Marcaj ENEC	ENEC mark
Optic type outdoor	CT - POT închis
Ramă colorată	-
Culoare RAL	Light gray (7035)
Bobină de filtrare	-
Product Family Code	SGS452 [ IRIDIUM]

### Light Technical

Unghi standard de înclinație în vârf de stâlp	5°
---	----

## Iridium SGS252/452

Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț	5°
---	----

### Operating and Electrical

Tensiune de intrare	230 V
Ignitor	SND [ Digital semi-parallel]

### Mechanical and Housing

Dispozitiv de montare	60/76 [ Stut pentru diametru 60 - 76 mm]
Înălțime totală	219 mm
Culoarea	RAL (to be defined)
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	219 x NaN x NaN mm (8.6 x NaN x NaN in)

### Approval and Application


Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
---------------------------------------	--

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [ 5 J vandal-protected]
---	------------------------------

### Product Data

Cod complet produs	871155984935500
Nume comandă produs	SGS452 SON-T70W K II CR GB AL 7035 SND
EAN/UPC - Produs	8711559849355
Cod de comandă	84935500
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	1
Material nr. (12NC)	910502154718
Greutate netă (bucată)	9.442 kg

## Cote



Iridium SGS252

