



Iridium SGS252/452

SGS452 SON-T100W K II OR GB AL 7035 SND

IRIDIUM - SON-T - 100 W - Otevřený CT-pot - Skleněná koule/
kryt

Řada Iridium se může pochlubit elegantním, jemně zaobleným tvarem. Nabízí široký výběr optických, elektrických a mechanických kombinací, které splní požadavky jakéhokoli veřejného osvětlení. Modularita těchto svítidel dále umožňuje integraci nových optických či elektronických prvků, s jejichž pomocí se přizpůsobí měnícím se nárokům na osvětlení komunikací, např. rostoucí poptávce po bílém světle a regulaci. Vynikající optika, možnosti regulace a integrace systému Telemangement se podílejí na nízkých nákladech na instalaci i údržbu. Řada svítidel Iridium je k dispozici ve třech různých velikostech pro tři hlavní typy použití – obytné zóny a menší silnice; hlavní silnice; dálnice. Je vhodná pro montáž na výložník nebo na sloup. Řada Iridium je doplněna kompletní nabídkou výložníků, navržených pro zajištění vizuální kontinuity mezi sloupem a svítidlem. Proto tato svítidla představují skutečně celkové řešení.

Údaje o produktu

General Information	
Počet světelných zdrojů	1 [1 pc]
Kód řady zdroje	SON-T [SON-T]
Příkon zdroje	100 W
Kombipack	K
Kompenzační okruh	-
Předřadník	CONV [Klasický]
Typ optického krytu / čoček	GB [Skleněná koule/kryt]
Ochrana elektrického obvodu	-
Kabel	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Barva dílů	AL
Značka CE	CE mark
Značka ENEC	ENEC mark
Optic type outdoor	Otevřený CT-pot
Barevný rám	-
Barva RAL	Light gray (7035)
Filtrační cívka	-
Product Family Code	SGS452 [IRIDIUM]

Iridium SGS252/452

Light Technical

Standardní úhel sklonu v případě
montáže na vršek sloupku 5°

Standardní úhel sklonu při montáži s
bočním vstupem 5°

Operating and Electrical

Vstupní napětí 230 V

Zapalovač SND [Digital semi-parallel]

Mechanical and Housing

Montážní zařízení 60/76 [Příruba pro průměr 60-76 mm]

Celková výška 219 mm

Barva RAL (to be defined)

Rozměry (výška x šířka x hloubka) 219 x NaN x NaN mm (8.6 x NaN x NaN in)

Approval and Application

IP kód IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu,
chráněno proti silně tryskající vodě]

Kód ochrany proti mechanickým nárazům IK08 [5 J vandal-protected]

Product Data

Úplný kód výrobku 871155984937900

Objednávací název produktu SGS452 SON-T100W K II OR GB AL 7035 SND

EAN/UPC – výrobek 8711559849379

Objednávací kód 84937900


Číslování – počet v balení 1

Číslování – balení v krabici 1

Materiál č. (12NC) 910502154918

Celková hmotnost (kus) 9,847 kg

Rozměrové výkresy



Iridium SGS252

