



Iridium SGS253/453

SGS453 SON-T100W K II CR FG AL 7035 SND

IRIDIUM - SON-T - 100 W - CT - POT inchis - Sticla plata

Iridium este o familie de aparate de iluminat pentru drumuri proiectate pentru trei aplicații principale – zone rezidențiale și drumuri secundare, drumuri principale și autostrăzi. Modularitatea sa permite integrarea de componente optice sau electronice pentru a se adapta la cerințele în schimbare ale iluminatului rutier, de ex. cererea în creștere de lumină albă și controale. Iridium asigură costuri scăzute pentru proprietari, mulțumită capacităților sale optice, de reducere a intensității și de telemangement superioare și ușurinței de instalare și întreținere. Familia de aparate de iluminat Iridium include CosmoPolis și versiuni cu LED-uri. Este disponibilă în patru dimensiuni diferite – pentru înălțimi de montare între 3,5 și 12 metri – și este potrivită pentru montare pe braț și în vârful stâlpului. O gamă completă de brațe asigură consistența vizuală între coloană și aparatul de iluminat ușor rotunjit, făcând din Iridium o soluție totală. Fiecare aparat de iluminat Iridium este complet reciclabil; doar lampa și balastul trebuie reciclate separat.

Catalog de date

General Information	
Numărul surselor de lumină	1 [1 pc]
Cod familie lămpi	SON-T [SON-T]
Putere lampă	100 W
Pachet combinat	K
Echipament	CONV [Conventional]
Capac optic/tip lentilă	FG [Sticla plata]
Comandă încorporată	No [-]
Reglarea luminii	-
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Culoare piese	AL
Marcaj CE	CE mark

Marcaj ENEC	ENEC mark
Optic type outdoor	CT - POT inchis
Ramă colorată	-
Culoare RAL	Light gray (7035)
Bobină de filtrare	-
Fotocelulă	No [-]
Product Family Code	SGS453 [IRIDIUM]

Light Technical

Unghi standard de înclinare în vârf de stâlp	5°
--	----

Iridium SGS253/453

Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț	5°
---	----

Operating and Electrical

Tensiune de intrare	230 V
Ignitor	SND [Digital semi-parallel]

Mechanical and Housing

Inălțime totală	190 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	190 x NaN x NaN mm (7.5 x NaN x NaN in)


Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J vandal-protected]

Product Data

Cod complet produs	871155984946100
Nume comandă produs	SGS453 SON-T100W K II CR FG AL 7035 SND
EAN/UPC - Produs	8711559849461
Cod de comandă	84946100
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	1
Material nr. (12NC)	910502155818
Greutate netă (bucată)	11,772 kg

Cote



Iridium SGS253

