



# Iridium SGS253/453

## SGS453 CDO-TT150W K II CR GB AL 7035 SND

IRIDIUM - MASTER CityWhite CDO-TT - 150 W - CT - POT închis  
- Difuzor/capac sticla

Iridium este o familie de aparate de iluminat pentru drumuri proiectate pentru trei aplicații principale – zone rezidențiale și drumuri secundare, drumuri principale și autostrăzi. Modularitatea sa permite integrarea de componente optice sau electronice pentru a se adapta la cerințele în schimbare ale iluminatului rutier, de ex. cererea în creștere de lumină albă și controale. Iridium asigură costuri scăzute pentru proprietari, mulțumită capacităților sale optice, de reducere a intensității și de telemanagement superioare și ușurinței de instalare și întreținere. Familia de aparate de iluminat Iridium include CosmoPolis și versiuni cu LED-uri. Este disponibilă în patru dimensiuni diferite – pentru înălțimi de montare între 3,5 și 12 metri – și este potrivită pentru montare pe braț și în vârful stâlpului. O gamă completă de brațe asigură consistența vizuală între coloană și aparatul de iluminat ușor rotunjit, făcând din Iridium o soluție totală. Fiecare aparat de iluminat Iridium este complet reciclabil; doar lampa și balastul trebuie reciclate separat.

### Catalog de date

General Information			
Numărul surselor de lumină	1 [ 1 pc]	Culoare piese	AL
Cod familie lămpi	CDO-TT [ MASTER CityWhite CDO-TT]	Marcaj CE	CE mark
Putere lampă	150 W	Marcaj ENEC	ENEC mark
Pachet combinat	K	Optic type outdoor	CT - POT închis
Echipament	CONV [ Conventional]	Ramă colorată	-
Capac optic/tip lentilă	GB [ Difuzor/capac sticla]	Culoare RAL	Light gray (7035)
Comandă încorporată	No [ -]	Bobină de filtrare	-
Reglarea luminii	-	Fotocelulă	No [ -]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II	Product Family Code	SGS453 [ IRIDIUM]

# Iridium SGS253/453

## Light Technical

Unghi standard de înclinație în vârf de stâlp 5°

Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț 5°

## Operating and Electrical

Tensiune de intrare 230 V

Ignitor SND [ Digital semi-parallel]

## Mechanical and Housing

Înălțime totală 224 mm

Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) 224 x NaN x NaN mm (8.8 x NaN x NaN in)

## Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor IP66 [ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]

Cod de protecție împotriva impactului mecanic IK08 [ 5 J vandal-protected]

## Product Data

Cod complet produs 871155984951500

Nume comandă produs SGS453 CDO-TT150W K II CR GB AL 7035  
SND

EAN/UPC - Produs 8711559849515

Cod de comandă 84951500


Numărător - Cantitate per pachet 1

Numărător - Pachete per cutie exterioră 1

Material nr. (12NC) 910502156318

Greutate netă (bucată) 11,717 kg

## Cote



## Iridium SGS253

