



Iridium 11

SGS454 SON-T150W K II CP GB AL 7035 SND

IRIDIUM, SON-T, 150 W, T-POT fermé, Vasque/cache en verre

La gamme Iridium appartient à une nouvelle génération de luminaire d'éclairage public : ligne élégante, fixation en top ou latérale, usages polyvalents sont les caractères essentiels qui définissent la ligne des luminaires Iridium. Ils répondent en tous points aux exigences d'un éclairage moderne : sécurité, confort visuel et efficacité lumineuse, absence de nuisance. Proposée en quatre tailles de luminaires, la ligne Iridium offre de nouvelles possibilités en termes de conception et de performances photométriques. Les luminaires Mini Iridium, Iridium 9, 10 et 11 sont conçus pour recevoir tous types de sources, systèmes électriques et mécaniques. Ils peuvent être placés à différentes hauteurs et s'intègrent parfaitement à un contexte d'éclairage routier ou urbain. Produite dans une usine certifiée ISO 14001, la gamme Iridium est conçue selon les normes environnementales en vigueur : chaque pièce de la gamme est identifiée de telle sorte que le luminaire sera entièrement recyclable en fin de vie.

Données du produit


Informations générales			
Code famille lampe	SON-T [SON-T]	Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en verre
Appareillage	CONV [Conventionel]	Type d'optique d'extérieur	T-POT fermé
Code famille de produits	SGS454 [IRIDIUM]	Fonctionnement et électricité	
Marquage CE	Oui	Tension d'entrée	230 V
Marquage ENEC	Marquage ENEC	Consommation électrique	150 W
Données techniques de l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	5°	Couleur du corps	-
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	5°	Couleur des pièces	Toutes pièces colorées

Iridium 11

Approbation et application	
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Données du produit	
Nom du produit de la commande	SGS454 SON-T150W K II CP GB AL 7035 SND
Nom de produit complet	SGS454 SON-T150W K II CP GB AL 7035 SND

Code EOC	871155984957700
Code de commande	84957700
Code 12NC	910502156918
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711559849577
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8711559849577

Schéma dimensionnel



Product	A
SGS454 SON-T150W K II CP GB AL 7035 SND	319 mm

