



# Iridium SGS254/454

## SGS454 SON-T400W K II CP GB AL 7035 SND

IRIDIUM, SON-T, 400 W, T-POT închis, Glob/capac din sticlă

Iridium este o familie de aparate de iluminat pentru drumuri proiectate pentru trei aplicații principale – zone rezidențiale și drumuri secundare, drumuri principale și autostrăzi. Modularitatea sa permite integrarea de componente optice sau electronice pentru a se adapta la cerințele în schimbare ale iluminatului rutier, de ex. cererea în creștere de lumină albă și controale. Iridium asigură costuri scăzute pentru proprietari, mulțumită capacităților sale optice, de reducere a intensității și de telemanagement superioare și ușurinței de instalare și întreținere. Familia de aparate de iluminat Iridium include CosmoPolis și versiuni cu LED-uri. Este disponibilă în patru dimensiuni diferite – pentru înălțimi de montare între 3,5 și 12 metri – și este potrivită pentru montare pe braț și în vârful stâlpului. O gamă completă de brațe asigură consistența vizuală între coloană și aparatul de iluminat ușor rotunjit, făcând din Iridium o soluție totală. Fiecare aparat de iluminat Iridium este complet reciclabil; doar lampa și balastul trebuie reciclate separat.

### Catalog de date

| Informații generale                                |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Cod familie lămpi                                  | SON-T [SON-T]       |
| Echipament                                         | CONV [Convențional] |
| Cod familie de produse                             | SGS454 [IRIDIUM]    |
| Marcaj CE                                          | Da                  |
| Marcaj ENEC                                        | Marcaj ENEC         |
| Date tehnice lumină                                |                     |
| Unghi standard de înclinare în cap de stâlp        | 5°                  |
| Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț | 5°                  |


| Tip capac optic/lentilă        | Glob/capac din sticlă  |
|--------------------------------|------------------------|
| Tip optic exterior             | T-POT închis           |
| Funcționare și sistem electric |                        |
| Tensiune de intrare            | 230 V                  |
| Consum de curent               | 400 W                  |
| Sistem mecanic și carcasă      |                        |
| Culoare carcasă                | -                      |
| Culoare piese                  | Toate piesele colorate |

Iridium SGS254/454

|                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobare și aplicație                         |                                                                                     |
| Cod protecție împotriva infiltrărilor         | IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă] |
| Cod de protecție împotriva impactului mecanic | IK08 [5 J rezistent la vandalizare]                                                 |
| Clasă de protecție IEC                        | Clasa de siguranță II                                                               |
| Date despre produs                            |                                                                                     |
| Nume comandă produs                           | SGS454 SON-T400W K II CP GB AL 7035<br>SND                                          |
| Numele complet al produsului                  | SGS454 SON-T400W K II CP GB AL 7035<br>SND                                          |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                             | 871155984960700 |
| Cod de comandă                       | 84960700        |
| Număr material (12NC)                | 910502157218    |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1               |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8711559849607   |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 1               |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8711559849607   |

Cote



|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Product                                 | A      |
| SGS454 SON-T400W K II CP GB AL 7035 SND | 319 mm |

