



Iridium SGS252/452

SGS252 SON-T70W K I OR GB GR SND

IRIDIUM, SON-T, 70 W, Open CT-POT, Glazen schaal/lichtkap

Iridium is een familie van straatverlichtingsarmaturen die wordt geleverd in drie verschillende afmetingen voor drie hoofdtoepassingen: woonwijken en kleinere straten, hoofdwegen en autowegen. Hij is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Zijn modulaire opbouw maakt de integratie mogelijk van optische of elektronische componenten om tegemoet te komen aan de veranderende eisen aan straatverlichting, zoals de toenemende vraag naar wit licht en lichtregelaars. Iridium staat garant voor lage exploitatiekosten dankzij zijn superieure optiek, dim- en Telemanagement-voorzieningen en installatie- en onderhoudsgemak. De Iridium armaturenfamilie omvat zowel CosmoPolis- als LED-uitvoeringen. Hij wordt geleverd in vier verschillende formaten – voor montagehoogtes van 3,5 tot 12 m – en is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Een complete reeks uithouders verzekert visuele consistentie tussen de mast en de zacht afgeronde armatuur, wat van de Iridium familie een totaaloplossing maakt. Elke Iridium armatuur kan volledig gerecycled worden; alleen de lamp en het VSA dienen afzonderlijk te worden verwerkt.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	SON-T [SON-T]
VSA	CONV [Conventioneel]
Code productfamilie	SGS252 [IRIDIUM]
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Gegevens lichttechniek	
Standaard kantelhoek opzetmontage	5°
Standaard kantelhoek opschuifmontage	5°

Type lichtkap	Glazen schaal/lichtkap
Optiektype buiten	Open CT-POT
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V
Energieverbruik	70 W
Kabel	-
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Grijs

Iridium SGS252/452

Bevestigingsvoorziening	-
Totale hoogte	219 mm
Kleur onderdelen	-

Keurmerken en classificaties


Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	SGS252 SON-T70W K I OR GB GR SND
-----------------------------	----------------------------------

Volledige productnaam	SGS252 SON-T70W K I OR GB GR SND
Full EOC	871155985161700
Bestelcode	85161700
Materiaalnr. (12NC)	910502168718
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711559851617
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8711559851617

Maatschets



Product	A
SGS252 SON-T70W K I OR GB GR SND	219 mm

