PHILIPS

Lighting



Iridium SGS253/453

SGS253 SON-T150W K I OR GB GR SND

IRIDIUM, SON-T, 150 W, Open CT-POT, Glazen schaal/lichtkap

Iridium is een familie van straatverlichtingsarmaturen die wordt geleverd in drie verschillende afmetingen voor drie hoofdtoepassingen: woonwijken en kleinere straten, hoofdwegen en autowegen. Hij is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Zijn modulaire opbouw maakt de integratie mogelijk van optische of elektronische componenten om tegemoet te komen aan de veranderende eisen aan straatverlichting, zoals de toenemende vraag naar wit licht en lichtregelaars. Iridium staat garant voor lage exploitatiekosten dankzij zijn superieure optiek, dim- en Telemanagement-voorzieningen en installatie- en onderhoudsgemak. De Iridium armaturenfamilie omvat zowel CosmoPolis- als LED-uitvoeringen. Hij wordt geleverd in vier verschillende formaten – voor montagehoogtes van 3,5 tot 12 m – en is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Een complete reeks uithouders verzekert visuele consistentie tussen de mast en de zacht afgeronde armatuur, wat van de Iridium familie een totaaloplossing maakt. Elke Iridium armatuur kan volledig gerecycled worden; alleen de lamp en het VSA dienen afzonderlijk te worden verwerkt.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	SON-T [SON-T]
VSA	CONV [Conventioneel]
Fotocel	-
Code productfamilie	SGS253 [IRIDIUM]
Ingebouwde regeling	-
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering

Gegevens lichttechniek	
Standaard kantelhoek opzetmontage	5°
Standaard kantelhoek opschuifmontage	5°
Type lichtkap	Glazen schaal/lichtkap
Optiektype buiten	Open CT-POT

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V
Energieverbruik	150 W

Wijziging van gegevens voorbehouden

Iridium SGS253/453


Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Grijs
Totale hoogte	224 mm
Kleur onderdelen	-

Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	SGS253 SON-T150W K I OR GB GR SND

Volledige productnaam	SGS253 SON-T150W K I OR GB GR SND
Full EOC	871155985175400
Bestelcode	85175400
Materiaalnr. (12NC)	910502170118
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711559851754
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8711559851754

Maatschets



Product	A
SGS253 SON-T150W K I OR GB GR SND	224 mm

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.