



Iridium SGS253/453

SGS253 SON-T250W K II OR GB GR SND

IRIDIUM - SON-T - 250 W - Open CT-POT - Glazen schaal/
lichtkap

Iridium is een familie van straatverlichtingsarmaturen die wordt geleverd in drie verschillende afmetingen voor drie hoofdtoepassingen: woonwijken en kleinere straten, hoofdwegen en autowegen. Hij is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Zijn modulaire opbouw maakt de integratie mogelijk van optische of elektronische componenten om tegemoet te komen aan de veranderende eisen aan straatverlichting, zoals de toenemende vraag naar wit licht en lichtregelaars. Iridium staat garant voor lage exploitatiekosten dankzij zijn superieure optiek, dim- en Telemangement-voorzieningen en installatie- en onderhoudsgemak. De Iridium armaturenfamilie omvat zowel CosmoPolis- als LED-uitvoeringen. Hij wordt geleverd in vier verschillende formaten – voor montagehoogtes van 3,5 tot 12 m – en is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Een complete reeks uithouders verzekert visuele consistentie tussen de mast en de zacht afgeronde armatuur, wat van de Iridium familie een totaaloplossing maakt. Elke Iridium armatuur kan volledig gerecycled worden; alleen de lamp en het VSA dienen afzonderlijk te worden verwerkt.

Product gegevens


Algemene informatie			
Aantal lichtbronnen	1 [1 stuk]	IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Code lampenfamilie	SON-T [SON-T]	Kleur onderdelen	Nee
Lampvermogen	250 W	CE-markering	CE-markering
Kombipack	Lamp(en) meegeleverd	ENEC-merkteken	ENEC-markering
VSA	Conventioneel	Optic type outdoor	Open CT-POT
Type lichtkap/lens	Glazen schaal/lichtkap	Gekleurd frame	Nee
Ingebouwde regeling	-	Filterspoel	Nee
Lichtregeling	-	Fotocel	Nee [-]

Iridium SGS253/453

Product Family Code	SGS253 [IRIDIUM]
Eisen aan armatuurontwerp	
Standaard kantelhoek opzetmontage	5°
Standaard kantelhoek opschuifmontage	5°
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V
Ontsteker	SND [Digital semi-parallel]
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Hoogte armatuur	224 mm
Kleur	Grey
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	224 x NaN x NaN mm (8.8 x NaN x NaN in)
Goedkeuring en Toepassing	
IP-beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]

Slagvastheidcode	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Productgegevens	
Volledige productcode	871155985177800
Productnaam voor bestelling	SGS253 SON-T250W K II OR GB GR SND
EAN/UPC - Product	8711559851778
Bestelcode	85177800
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	910502170318
Netto gewicht (per stuk)	9,678 kg

Maatschets



Iridium SGS253

