



Iridium SGS253/453

SGS253 SON-T250W K II OR GB GR SND

IRIDIUM - SON-T - 250 W - CT -POT deschis - Difuzor/capac sticla

Iridium este o familie de aparate de iluminat pentru drumuri proiectate pentru trei aplicații principale – zone rezidențiale și drumuri secundare, drumuri principale și autostrăzi. Modularitatea sa permite integrarea de componente optice sau electronice pentru a se adapta la cerințele în schimbare ale iluminatului rutier, de ex. cererea în creștere de lumină albă și controale. Iridium asigură costuri scăzute pentru proprietari, mulțumită capacităților sale optice, de reducere a intensității și de telemanagement superioare și ușurinței de instalare și întreținere. Familia de aparate de iluminat Iridium include CosmoPolis și versiuni cu LED-uri. Este disponibilă în patru dimensiuni diferite – pentru înălțimi de montare între 3,5 și 12 metri – și este potrivită pentru montare pe braț și în vârful stâlpului. O gamă completă de brațe asigură consistența vizuală între coloană și aparatul de iluminat ușor rotunjit, făcând din Iridium o soluție totală. Fiecare aparat de iluminat Iridium este complet reciclabil; doar lampa și balastul trebuie reciclate separat.

Catalog de date

| General Information | |
|----------------------------|----------------------------|
| Numărul surselor de lumină | 1 [1 pc] |
| Cod familie lămpi | SON-T [SON-T] |
| Putere lampă | 250 W |
| Pachet combinat | K |
| Echipament | CONV [Convențional] |
| Capac optic/tip lentilă | GB [Difuzor/capac sticla] |
| Comandă încorporată | No [-] |
| Reglarea luminii | - |
| Clasă de protecție IEC | Clasa de siguranță II |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Culoare piese | - |
| Marcaj CE | CE mark |
| Marcaj ENEC | ENEC mark |
| Optic type outdoor | CT -POT deschis |
| Ramă colorată | - |
| Bobină de filtrare | - |
| Fotocelulă | No [-] |
| Product Family Code | SGS253 [IRIDIUM] |

Iridium SGS253/453

Light Technical

Unghi standard de înclinație în vârful stâlp 5°

Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț 5°

Operating and Electrical

Tensiune de intrare 230 V

Ignitor SND [Digital semi-parallel]

Mechanical and Housing

Înălțime totală 224 mm

Culoarea GR

Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) 224 x NaN x NaN mm (8.8 x NaN x NaN in)

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]

Cod de protecție împotriva impactului mecanic IK08 [5 J vandal-protected]

Product Data

Cod complet produs 871155985177800

Nume comandă produs SGS253 SON-T250W K II OR GB GR SND

EAN/UPC - Produs 8711559851778

Cod de comandă 85177800


Numărător - Cantitate per pachet 1

Numărător - Pachete per cutie exterioră 1

Material nr. (12NC) 910502170318

Greutate netă (bucată) 9,678 kg

Cote



Iridium SGS253

