



# Iridium SGS253/453

## SGS253 SON-T50W K II OR GB GR SND

IRIDIUM, SON-T, 50 W, CT-POT deschis, Glob/capac din sticlă

Iridium este o familie de aparate de iluminat pentru drumuri proiectate pentru trei aplicații principale – zone rezidențiale și drumuri secundare, drumuri principale și autostrăzi. Modularitatea sa permite integrarea de componente optice sau electronice pentru a se adapta la cerințele în schimbare ale iluminatului rutier, de ex. cererea în creștere de lumină albă și controale. Iridium asigură costuri scăzute pentru proprietari, mulțumită capacităților sale optice, de reducere a intensității și de telemanagement superioare și ușurinței de instalare și întreținere. Familia de aparate de iluminat Iridium include CosmoPolis și versiuni cu LED-uri. Este disponibilă în patru dimensiuni diferite – pentru înălțimi de montare între 3,5 și 12 metri – și este potrivită pentru montare pe braț și în vârful stâlpului. O gamă completă de brațe asigură consistența vizuală între coloană și aparatul de iluminat ușor rotunjit, făcând din Iridium o soluție totală. Fiecare aparat de iluminat Iridium este complet reciclabil; doar lampa și balastul trebuie reciclate separat.

### Catalog de date

| Informații generale    |                     |
|------------------------|---------------------|
| Cod familie lămpi      | SON-T [SON-T]       |
| Echipament             | CONV [Convențional] |
| Fotocelulă             | -                   |
| Cod familie de produse | SGS253 [IRIDIUM]    |
| Comandă încorporată    | -                   |
| Marcaj CE              | Da                  |
| Marcaj ENEC            | Marcaj ENEC         |

### Date tehnice lumină

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Unghi standard de înclinație în cap de stâlp | 5° |
|----------------------------------------------|----|

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț | 5°                    |
| Tip capac optic/lentilă                             | Glob/capac din sticlă |
| Tip optic exterior                                  | CT-POT deschis        |

### Funcționare și sistem electric

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Tensiune de intrare | 230 V |
| Consum de curent    | 50 W  |

### Sistem mecanic și carcasă


|                 |        |
|-----------------|--------|
| Culoare carcasă | Gri    |
| Înălțime totală | 224 mm |

Iridium SGS253/453

|                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Culoare piese                                 | -                                                                                   |
| <b>Aprobare și aplicație</b>                  |                                                                                     |
| Cod protecție împotriva infiltrărilor         | IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă] |
| Cod de protecție împotriva impactului mecanic | IK08 [5 J rezistent la vandalizare]                                                 |
| Clasă de protecție IEC                        | Clasa de siguranță II                                                               |
| <b>Date despre produs</b>                     |                                                                                     |
| Nume comandă produs                           | SGS253 SON-T50W K II OR GB GR SND                                                   |

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Numele complet al produsului         | SGS253 SON-T50W K II OR GB GR SND |
| Full EOC                             | 871155947658200                   |
| Cod de comandă                       | 47658200                          |
| Număr material (12NC)                | 910502201118                      |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1                                 |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8711559476582                     |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 1                                 |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8711559476582                     |

Cote



|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Product                           | A      |
| SGS253 SON-T50W K II OR GB GR SND | 224 mm |

