PHILIPS

Lighting



ArenaVision grande

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B2 SI

ARENAVISION, MASTER MHN-SE High Output, 2000 W, Categoría de haz B2

El proyector ArenaVision MVF404, diseñado para estadios y grandes instalaciones deportivas de interior, incrementa drásticamente la calidad de la imagen y la emoción del deporte de cara a la audiencia de televisión y a los espectadores, al tiempo que permite a los jugadores desempeñar su labor en condiciones visuales óptimas. Gracias a la innovadora lámpara de halogenuros metálicos compacta de un solo terminal Philips MHN-SE 2000 W y a sus ópticas de precisión monobloque, ArenaVision MVF404 ofrece una eficiencia óptica muy superior a la obtenida hasta ahora. Además, este proyector de 2000 W permite instalar y sustituir las lámparas de forma sencilla, cumple totalmente con un IP65, incluye un nuevo sistema conector de cuchillo de seguridad y una solución electrónica de reencendido en caliente, además de todas las ventajas que ya se incluyen en la gama de sistemas ArenaVision de Philips.

Datos del producto

Información general	
Código de familias de lámparas	MHN-SEH [MASTER MHN-SE High Output]
Número de unidades de equipo	-
Equipo	-
Código de gama de producto	MVF404 [ARENAVISION]
Escalera de valor	Avanzada
Marca CE	Sí
Período de garantía	1 años
Marca de inflamabilidad	-
Certificado ENEC	Certificado ENEC

Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Post-top en ángulo de inclinación estándar	-
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	-
Temperatura de color correlacionada (Nom)	5600 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	>90
Color de la fuente de luz	956 luz natural
Tipo de cubierta óptica	Versión de iluminación directa (downlighting) con vidrio frontal
Apertura del haz de luz de la luminaria	-

ArenaVision grande

Tipo de óptica exterior	Categoría de haz B2

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	380 a 415 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energía	2.000 W
Conexión	Conector de tornillo
Cable	-

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	-30 °C a +35 °C

Controles y regulación

Regulable	No
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	Aluminio
Material óptico	Aluminio
Material del cierre óptico/lente	-
Fixation material	Acero
Color de la carcasa	Aluminio
Dispositivo de montaje	Anclaje de montaje ajustable
Forma del cierre óptico/lente	-
Acabado de cierre óptico/lente	-
Altura global	535 mm

Área de proyección efectiva	0,2 m²

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Surge Protection (Common/Differential)	-
Sustainability rating	-
Clase de protección IEC	Seguridad clase I


Condiciones de aplicación

Nivel máximo de atenuación	No aplicable

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B2 SI
Nombre completo del producto	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B2 SI
Full EOC	872790050201500
Código de pedido	50201500
Código 12NC	910502218218
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900502015
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8727900502015

Plano de dimensiones



ArenaVision grande

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Abril 16 - Datos sujetos a cambios