



ArenaVision MVF404

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B2 SI

ARENAVISION, MASTER MHN-SE High Output, 2000 W,
Categoria do feixe B2

O projetor ArenaVision MVF404 projetado para estádios aumenta drasticamente o impacto cênico e emocional dos esportes para o público televisivo e para os espectadores, enquanto possibilita ótimas condições visuais aos jogadores. Graças à inovadora lâmpada vapor metálico Philips MHN-SE 2000 W e refletores de alta eficiência, o sistema ArenaVision MVF404 está instalado nas principais arenas do mundo todo. Além disso, esse projetor conta com fácil substituição de lâmpadas, proteção IP65, um novo sistema de segurança com conector tipo "faca" para maior segurança durante a manutenção e uma inovadora solução de reacendimento a quente (hot restrike).

Dados do produto


Informações gerais		Dados técnicos de luz	
Código da família das lâmpadas	MHN-SEH [MASTER MHN-SE High Output]	Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	-
Número de unidades de equipamento	-	Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-
Equipamento	-	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	5600 K
Código da família de produtos	MVF404 [ARENAVISION]	Color rendering index (CRI)	>90
Escala de valor	Especificação	Cor da fonte de luz	Luz natural fria 956
Marca CE	Sim	Tipo de acessório de difusor ótico	Versão de iluminação embutida em vidro frontal
Período de garantia	1 anos	Propagação do feixe de luz da luminária	-
Marca de inflamabilidade	-	Tipo óptico ao ar livre	Categoria do feixe B2
Marca ENEC	Marca ENEC		
Compatível com EU RoHS	Sim		

ArenaVision MVF404

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	380 a 415 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energia	2.000 W
Conexão	Conector de parafuso
Cabo	-
Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	-30 a 35 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Emissão de luz constante	N
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Alumínio
Material refletor	Alumínio
Material de óptica	Alumínio
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	-
Fixation material	Aço
Cor do compartimento	Alumínio
Dispositivo de montagem	Suporte de montagem ajustável
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	-
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	-
Altura geral	535 mm
Área projetada efetiva	0.2 m²

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J com proteção contra vandalismo]
Surge Protection (Common/Differential)	-
Sustainability rating	-
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Condições de aplicação	
Nível de regulação máximo	Não se aplica
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B2 SI
Nome do produto completo	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B2 SI
Full EOC	872790050201500
Descrição do código local	LUMINARIA MVF404 MHN-SEH2000W/956 B2 SI
Código de encomenda	910502218218
Nº do material (12NC)	910502218218
Código local	910502218218
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8727900502015
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
EAN/UPC - caixa	8727900502015

Desenho dimensional



ArenaVision MVF404

