



ArenaVision MVF404

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B3 SI

ARENAVISION, MASTER MHN-SE High Output, 2000 W, Işın kategorisi B3

The ArenaVision MVF404 floodlight – designed for outdoor sports stadiums – dramatically increases the theatrical and emotional impact of sports for TV audiences and spectators, while allowing the players to perform under optimal visual conditions. Thanks to the innovative Philips MHN-SE 2000 W high-output compact single-ended metal-halide lamp and high-tech single-piece precision optics, ArenaVision MVF404 offers much higher optical efficiency than ever before. In addition, this 2 kW floodlight boasts easy lamp fitting and replacement, full IP65 compliance, safety knife connector system and a breakthrough electronic hot-restrike solution – while continuing to deliver all the traditional benefits of Philips ArenaVision systems. The (optional) flicker-free version of ArenaVision MVF404 is designed to ensure that the flicker effect is fully eliminated in order to guarantee perfect images filmed with super-slow-motion cameras at sports events. The flicker-free version of ArenaVision MVF404 comes equipped with a special electronic ignitor, which works in combination with Philips' flicker-free electronic-ballast GearUnits (ECM330), to be ordered separately.

Ürün veri

Genel Bilgiler		ENEC işareti	
Lamba ailesi kodu	MHN-SEH [MASTER MHN-SE High Output]	EU RoHS ile uyumludur	Evet
Sürücü birimi sayısı	-	Işık Teknik Ayrıntıları	
Sürücü	-	Standart eğim açısı üstten montaj	-
Ürün ailesi kodu	MVF404 [ARENAVISION]	Standart devirme açısı yandan giriş	-
Değer merdiveni	Teknik özellikler	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	5600 K
CE işareti	Evet	Renk oluşturma dizini (CRI)	>90
Garanti süresi	1 yıl	Işık kaynağı rengi	956 gün ışığı
Alev alma işareti	-		

ArenaVision MVF404

Optik kapak tipi	Ön cam yukarıdan aydınlatmalı versiyon
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	-
Optik sistem türü dış mekan	Işın kategorisi B3

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	380-415 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Güç Tüketimi	2.000 W
Bağlantı	Vidalı konektör
Kablo	-

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	-30 ila +35 °C
-------------------------	----------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Alüminyum
Optik sistem malzemesi	Alüminyum
Optik kapak malzemesi	-
Sabitleme malzemesi	Çelik
Muhafaza Rengi	Alüminyum
Montaj cihazı	Ayarlanabilir montaj braketi
Optik kapak şekli	-

Optik kapak kaplaması	-
Genel yükseklik	535 mm
Etkili projeksiyon alanı	0,2 m ²

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	-
Sürdürülebilirlik derecesi	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I


Uygulama Koşulları

Maksimum dim seviyesi	Yok
-----------------------	-----

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B3 SI
Tam ürün adı	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B3 SI
Tam ürün kodu	872790050202200
Sipariş kodu	50202200
Malzeme No. (12NC)	910502218318
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8727900502022
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8727900502022

Boyutlu çizim



ArenaVision MVF404

