



ArenaVision MVF404

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B5 SI

ARENAVISION, MASTER MHN-SE High Output, 2000 W,
Bundelcategorie B5

De schijnwerper ArenaVision MVF404, die met name is bestemd voor niet-overdekte sportstadia's en grote indoorarena's, verhoogt in sterke mate de theatrale en emotionele waarde van de sport voor tv-kijkers en toeschouwers terwijl de spelers profiteren van optimale visuele omstandigheden. Dankzij de innovatieve Philips MHN-SE 2000 W compacte enkelzijdige metaalhalogeenlamp en de uit één stuk bestaande high-tech precisie-optieken, biedt de nieuwe ArenaVision MVF404 een hogere optische efficiëntie dan ooit tevoren. Daarnaast kan deze 2 kW schijnwerper prat gaan op een groot aantal verbeteringen, zoals eenvoudige lampmontage en vervanging, een nieuw veiligheidssysteem met mesconnector en een baanbrekende elektronische warme-herstartoplossing. Bovendien beschikt de schijnwerper over alle voordelen van de Philips ArenaVision systemen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	MHN-SEH [MASTER MHN-SE High Output]
Aantal VSA's	-
VSA	-
Code productfamilie	MVF404 [ARENAVISION]
Waardeschaal	Best
CE-markering	Ja
Garantieperiode	1 jaar
Brandbaarheidsmarkering	-
ENEC-markering	ENEC-markering
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Standaard kantelhoek opzetmontage	-
Standaard kantelhoek opschuifmontage	-
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	5600 K
Kleurweergave-index (CRI)	>90
Kleur lichtbron	956 daglicht
Type lichtkap	Frontglas, uitvoering voor downlighting
Bundelspreiding armatuur	-
Optiektype buiten	Bundelcategorie B5
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	380 tot 415 V

ArenaVision MVF404

Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Energieverbruik	2.000 W
Aansluiting	Schroefconnector
Kabel	-

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-30 tot +35 °C
----------------------------	----------------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Constance lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Aluminium
Materiaal optiek	Aluminium
Materiaal optische lichtkap/lens	-
Fixation materiaal	Staal
Kleur behuizing	Aluminium
Bevestigingsvoorziening	Verstelbare montagebeugel
Vorm optische lichtkap/lens	-
Afwerking optische lichtkap/lens	-
Totale hoogte	535 mm
Windbelastbaar oppervlak	0,2 m²

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Surge Protection (Common/Differential)	-
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I

Toepassingsomstandigheden

Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
--------------------	---------------------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B5 SI
Volledige productnaam	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B5 SI
Full EOC	872790050204600
Beschrijving lokale code	MVF404MHNSE2KB5
Bestelcode	50204600
Materiaalnr. (12NC)	910502218518
Lokale code	MVF404MHNSE2KB5
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900502046
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8727900502046

Maatschets

