



ArenaVision MVF404

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B2 HRE

ARENAVISION, MASTER MHN-SE High Output, 2000 W,
Categoria de feixe B2

A iluminação com projectores ArenaVision MVF404 – concebida para estádios desportivos ao ar livre – aumenta dramaticamente o impacto teatral e emocional dos desportos para as audiências televisivas e espectadores, ao mesmo tempo que permite aos jogadores usufruírem de condições visuais optimizadas. Graças à lâmpada de iodetos metálicos compacta de extremidade única e alto fluxo MHN-SE 2000 W da Philips e à óptica de precisão de peça única tecnologicamente avançada, a ArenaVision MVF404 proporciona uma eficiência óptica mais elevada do que nunca. Além disto, esta iluminação com projectores de 2 kW inclui fácil instalação e substituição da lâmpada, conformidade total com as normas IP65, um novo sistema de conector KC de segurança e uma solução de reacendimento a quente electrónica inovadora – ao mesmo tempo que continua a oferecer as vantagens tradicionais dos sistemas Philips ArenaVision.

Dados do produto

Informações gerais		Em conformidade com RoHS da UE	
Código da família das lâmpadas	MHN-SEH [MASTER MHN-SE High Output]		Sim
Número de unidades de equipamento	-	Caraterísticas técnicas da luz	
Equipamento	-	Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	-
Código da família de produtos	MVF404 [ARENAVISION]	Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-
Escala de valor	Especificação	Temperatura de cor correlacionada	5600 K
Marca CE	Sim	Color rendering index (CRI)	>90
Período de garantia	1 anos	Cor da fonte de luz	956 luz natural
Marca de inflamabilidade	-	Tipo de difusor ótico	Versão de downlight de vidro frontal
Marca ENEC	Marca ENEC	Difusão do feixe de luz da luminária	-

ArenaVision MVF404


Tipo de ótica exterior	Categoria de feixe B2
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	380 a 415 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Consumo de Energia	2.000 W
Ligação	Conector de parafuso
Cabo	-
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-30 a +35 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Fluxo luminoso constante	Não
Características mecânicas e compartimento	
Material do corpo	Alumínio
Material refletor	Alumínio
Material da ótica	Alumínio
Material do difusor ótico	-
Material de fixação	Aço
Cor do compartimento	Alumínio
Dispositivo de montagem	Suporte de montagem ajustável
Forma do difusor ótico	-
Acabamento do difusor ótico	-
Altura total	535 mm
Área projetada eficaz	0,2 m²

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J protegido contra vandalismo]
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)	-
Classificação de sustentabilidade	-
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Condições de aplicação	
Nível de regulação máximo	Não aplicável

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B2 HRE
Nome do produto completo	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B2 HRE
Código do produto completo	872790050208400
Código de encomenda	50208400
N.º material (12NC)	910502218918
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8727900502084
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8727900502084

Desenho dimensional



ArenaVision MVF404

