



ArenaVision MVF404

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B3 HRE

MVF404 | ARENAVISON - MHN-SEH | MASTER MHN-SE High Output - 2000 B - Категория светового пучка B3

Прожектор ArenaVision MVF404, разработанный для наружных спортивных объектов, значительно увеличивает драматическое и эмоциональное воздействие спорта на зрителей и телеаудиторию, а также позволяет спортсменам выступать в оптимальных визуальных условиях. Благодаря инновационной компактной металлогалогенной лампе высокой мощности с простым цоколем Philips MHN-SE (2000 Вт) и высокотехнологичной прецизионной одиночной оптике прожектор ArenaVision MVF404 обеспечивает максимально высокую оптическую эффективность. Помимо наличия всех традиционных преимуществ систем Philips ArenaVision, этот прожектор мощностью 2 кВт отличается простотой установки и замены ламп, полностью соответствует требованиям стандарта IP65, а также оснащен системой безопасного соединения с использованием ножевого фиксатора и передовым электронным решением для горячего повторного запуска. Альтернативная версия ArenaVision MVF404 без пульсации обеспечивает полное устранение пульсирующего эффекта, что позволяет получать идеальные изображения с помощью камер со сверхзамедленной съемкой на спортивных мероприятиях. Версия ArenaVision MVF404 без пульсации оснащена специальным электронным зажигателем, который работает в сочетании с электронными ПРА без пульсации GearUnit от Philips (ECM330), доступными для заказа отдельно.

Данные о продукции

Общая информация		Лестница ценности	
Код лампового семейства	MHN-SEH [MASTER MHN-SE High Output]	Маркировка CE	Да
Количество единиц ПРА	-	Гарантийный период	1 год
ПРА	-	Знак пожароопасности	-
Код семейства продуктов	MVF404 [ARENAVISON]	Сертификат ENEC	Знак ENEC

ArenaVision MVF404

Соответствие стандарту EU RoHS	Да
--------------------------------	----

Технические характеристики освещения

Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
Коррелированная цветовая температура (ном.)	5600 K
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>90
Цвет источника света	Дневной свет 956
Тип оптической крышки	Версия с подсветкой переднего стекла
Светораспределение светильника	-
Тип оптики для размещения вне зданий	Категория светового пучка B3

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 380 до 415 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Энергопотребление	2 000 В
Соединение	Винтовой соединитель
Кабель	-

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -30 до +35 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	Алюминий
Оптический материал	Алюминий
Материал оптической крышки	-
Материал фиксации	Сталь

Цвет корпуса	Алюминий
Монтажное устройство	Монтажный кронштейн, регулируемый
Форма оптической крышки	-
Покрытие оптической крышки	-
Общая высота	535 мм
Эффективная площадь проекции	0,2 m²

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 Дж, вандалопрочный]
Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	-
Класс экологической устойчивости	-
Класс защиты IEC	Класс безопасности I


Условия эксплуатации

Максимальный уровень диммирования	Не применимо
-----------------------------------	--------------

Данные об изделии

Название продукта для заказа	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B3 HRE
Полное название продукта	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B3 HRE
Полный код продукта	872790050209100
Код заказа	910502219018
Материал № (12NC)	910502219018
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8727900502091
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8727900502091

Чертеж размеров



ArenaVision MVF404

