



ArenaVision MVF404

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B6 HRE

ARENAVISION, MASTER MHN-SE High Output, 2000 W,
Categoria de feixe B6

A iluminação com projectores ArenaVision MVF404 – concebida para estádios desportivos ao ar livre – aumenta dramaticamente o impacto teatral e emocional dos desportos para as audiências televisivas e espectadores, ao mesmo tempo que permite aos jogadores usufruírem de condições visuais optimizadas. Graças à lâmpada de iodetos metálicos compacta de extremidade única e alto fluxo MHN-SE 2000 W da Philips e à óptica de precisão de peça única tecnologicamente avançada, a ArenaVision MVF404 proporciona uma eficiência óptica mais elevada do que nunca. Além disto, esta iluminação com projectores de 2 kW inclui fácil instalação e substituição da lâmpada, conformidade total com as normas IP65, um novo sistema de conector KC de segurança e uma solução de reacendimento a quente electrónica inovadora – ao mesmo tempo que continua a oferecer as vantagens tradicionais dos sistemas Philips ArenaVision.

Dados do produto

| Informações gerais | | Em conformidade com RoHS da UE | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Código da família das lâmpadas | MHN-SEH [MASTER MHN-SE High Output] | | Sim |
| Caraterísticas técnicas da luz | | | |
| Número de unidades de equipamento | - | Ângulo de inclinação standard no topo da coluna | - |
| Equipamento | - | Ângulo de inclinação standard na entrada lateral | - |
| Código da família de produtos | MVF404 [ARENAVISION] | Temperatura de cor correlacionada | 5600 K |
| Escala de valor | Especificação | Color rendering index (CRI) | >90 |
| Marca CE | Sim | Cor da fonte de luz | 956 luz natural |
| Período de garantia | 1 anos | Tipo de difusor ótico | Versão de downlight de vidro frontal |
| Marca de inflamabilidade | - | Difusão do feixe de luz da luminária | - |
| Marca ENEC | Marca ENEC | | |

ArenaVision MVF404

| | |
|--|-------------------------------|
| Tipo de ótica exterior | Categoria de feixe B6 |
| Funcionamento e características elétricas | |
| Tensão de entrada | 380 a 415 V |
| Frequência de linha | 50 to 60 Hz |
| Consumo de Energia | 2.000 W |
| Ligação | Conector de parafuso |
| Cabo | - |
| Temperatura | |
| Ampla intervalo de temperatura ambiente | -30 a +35 °C |
| Controlos e regulação | |
| Regulável | Não |
| Fluxo luminoso constante | Não |
| Características mecânicas e compartimento | |
| Material do corpo | Alumínio |
| Material refletor | Alumínio |
| Material da ótica | Alumínio |
| Material do difusor ótico | - |
| Material de fixação | Aço |
| Cor do compartimento | Alumínio |
| Dispositivo de montagem | Suporte de montagem ajustável |
| Forma do difusor ótico | - |
| Acabamento do difusor ótico | - |
| Altura total | 535 mm |
| Área projetada eficaz | 0,2 m ² |

Aprovação e aplicação

| | |
|---|--|
| Código de proteção de entrada | IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
| Código de proteção mecânica contra impactos | IK08 [5 J protegido contra vandalismo] |
| Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial) | - |
| Classificação de sustentabilidade | - |
| Classe de proteção IEC | Classe de segurança I |


Condições de aplicação

| | |
|---------------------------|---------------|
| Nível de regulação máximo | Não aplicável |
|---------------------------|---------------|

Dados do produto

| | |
|---|--------------------------------|
| Nome de produto da encomenda | MVF404 MHN-SEH2000W/956 B6 HRE |
| Nome do produto completo | MVF404 MHN-SEH2000W/956 B6 HRE |
| Código do produto completo | 872790050212100 |
| Código de encomenda | 50212100 |
| N.º material (12NC) | 910502219318 |
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1 |
| EAN/UPC – Produto/caixa | 8727900502121 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 1 |
| EAN/UPC – Caso | 8727900502121 |

Desenho dimensional



ArenaVision MVF404

