



ArenaVision MVF404

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B8 SI

ARENAVISION, MASTER MHN-SE High Output, 2000 W,
Spridningskategori B8

Philips kompakta arenastrålkastare MVF404 är speciellt utvecklad för idrottsanläggningar där stora krav ställs på belysningen för åskådare och TV-sändningar där spelare tillåts utöva sin sport under optimala visuella förhållanden. ArenaVision är liten till formatet, endast 0,20 m2 vindyta. Med Philips enkelsocklade metallhalogenlampa MHN-SE 2000W och ny optik med mycket hög precision har ArenaVision 2 kW högre ljusprestanda än någonsin tidigare. Det är enkelt att montera och byta ljuskälla. Armaturen är utrustad med säkerhetsbrytare som gör strålkastaren strömlös när bakstycket öppnas. Det senaste tillskottet är en flimmerfri variant som är utvecklad för att fullständigt eliminera flimmereffekten, vilket garanterar perfekta bilder även vid filmning med super slow motion-kameror vid sportevenemang. Denna variant är utrustad med en speciell elektronisk tändare som fungerar i kombination med den elektroniska driftdonsenheten ECM330 (beställs separat).

Produktdata

Allmän information		EU RoHS-kompatibel	
Lampfamiljskod	MHN-SEH [MASTER MHN-SE High Output]	Ja	
Antal driftdonsenheter	-	Ljusteknik	
Driftdon	-	Standardvinkel för stolptoppsmontage	-
Produktfamiljskod	MVF404 [ARENAVISION]	Standardvinkel för sidoingång	-
Värde trappa	Specifikation	Korrelerad färgtemperatur (nom)	5600 K
CE-märkning	Ja	Färgåtergivningsindex	>90
Garantitid	1 år	Ljuskällans färg	956 dagsljus
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-	Typ av optisk kåpa	Frontglas, downlighting-version
ENEC-märkning	ENEC-märkning	Armaturens ljusstrålefördelning	-

ArenaVision MVF404


Optiktyp utomhus	Spridningskategori B8
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	380–415 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektförbrukning	2 000 W
Anslutning	Skruvkontakt
Kabel	-
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-30 till +35 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Aluminium
Material i optiken – LOV	Aluminium
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	-
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Aluminium
Monteringsenhet	Justerbart montagefästet
Optisk glaskupa/optikens form – LOV	-
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	-

Total höjd	535 mm
Effektiv projicerad yta	0,2 m²
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig/slagsäker]
Surge Protection (Common/Differential)	-
Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Användningsförhållanden	
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B8 SI
Fullständigt produktnamn	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B8 SI
Full EOC	872790060409200
Beställningsnummer	60409200
Materialnummer (12NC)	910502279218
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900604092
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8727900604092

Måttskiss



ArenaVision MVF404

