




# Zadora, fixed

QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR WH

1, 45 W, 12 V, Λευκό

Zadora is a range of recessed downlights for MASTERLine 35 and 50 mm dichroic halogen lamps (with beams of 8°, 24°, 36° and 60°) and Twistline Alu lamps. It is available in fixed and adjustable versions, the latter offering 30° orientation from the vertical. Zadora downlights are also available in ready-to-install kit versions. Maintenance is made easy by direct lamp access.

## Δεδομένα Προϊόντων

| Γενικές πληροφορίες                   |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Βάση-κάλυμμα                          | GU5.3 [GU5.3]  |
| Σύστημα ελέγχου                       | -              |
| Lighting Technology                   | LED            |
| Βαθμίδα                               | Αξία           |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού       |                |
| Αριθμός φωτεινών πηγών                | 1              |
| Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού    | 108°           |
| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας |                |
| Τάση εισόδου                          | 12 V           |
| Line Frequency                        | 50 to 60 Hz    |
| Συχνότητα εισόδου                     | 50 έως 60 Hz   |
| Κατανάλωση ενέργειας                  | 45 W           |
| Θερμοκρασία                           |                |
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος      | -10 έως +35 °C |

| Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης    |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Διάταξη οδήγησης/τροφοδοτικό/μετασχηματιστής | -                               |
| Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα            |                                 |
| Χρώμα περιβλήματος                           | Λευκό                           |
| Συνολικό μήκος                               | 37 mm                           |
| Συνολικό πλάτος                              | 225 mm                          |
| Συνολικό ύψος                                | 225 mm                          |
| Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)           | 225 x 225 x 37 mm               |
| Εγκριση και Εφαρμογή                         |                                 |
| Βαθμός προστασίας από τις εισροές            | IP20 [Με προστασία για δάχτυλα] |
| Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις         | IK03 [0,3 J]                    |
| Κατηγορία προστασίας IEC                     | Κατηγορία ασφαλείας II          |
| Στοιχεία προϊόντος                           |                                 |
| Όνομα παραγωγέας προϊόντος                   | QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR WH |
| Πλήρες όνομα προϊόντος                       | QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR WH |
| Full EOC                                     | 871155957320599                 |
| Κωδικός παραγγελίας                          | 57320599                        |

Zadora, fixed

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Αρ. υλικού (12NC)                   | 910502538018  |
| Τοπικός κωδικός                     | QBS570/45BRWH |
| Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία | 1             |
| EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη               | 8711559573205 |

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 80            |
| EAN/UPC - Κιβώπο                           | 8711559573526 |

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

