



Zadora, fixed

QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU

1, 45 W, 12 V, Αλουμίνιο

Zadora is a range of recessed downlights for MASTERLine 35 and 50 mm dichroic halogen lamps (with beams of 8°, 24°, 36° and 60°) and Twistline Alu lamps. It is available in fixed and adjustable versions, the latter offering 30° orientation from the vertical. Zadora downlights are also available in ready-to-install kit versions. Maintenance is made easy by direct lamp access.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	GU5.3 [GU5.3]
Σύστημα ελέγχου	-
Lighting Technology	LED
Βαθμίδα	Αξία

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Αριθμός φωτεινών πηγών	1
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	108°

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	12 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	45 W

Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-10 έως +35 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Διάταξη οδήγησης/τροφοδοτικό/μετασχηματιστής	-

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Χρώμα περιβλήματος	Αλουμίνιο
Συνολικό μήκος	33 mm
Συνολικό πλάτος	170 mm
Συνολικό ύψος	170 mm
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	170 x 170 x 33 mm

Εγκριση και Εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK03 [0,3 J]
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU
Πλήρες όνομα προϊόντος	QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU
Full EOC	871155957323699
Κωδικός παραγγελίας	57323699

Zadora, fixed

Αρ. υλικού (12NC)	910502538318
Τοπικός κωδικός	QBS570/45WBALU
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711559573236

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	80
EAN/UPC - Κιβώπο	8711559573557

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

